

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional vask/tørk-søyle, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe for vasking/tørking på liten plass, med avløpspumpe, for maritim bruk.



- Trommelvolum 80 l hhv.180.00 l, kapasitet 2 x 9.0 kg
- 18 % lavere vann- og 45 % lavere energiforbruk*
- Ergonomisk – styringsenhet M Touch Pro(Plus) i midten
- Høy vaskekapasitet – svært korte programtider
- Fremtidstilpasset tilkoblingsmulighet via LAN og WiFi

* Basert på programmet Kulørtvask 60° ved varmtvannstilkobling, sammenlignet med forrige modell.

EAN: 4002516981916 / Materialnummer: 13000880 /
Gammelt materialnummer: 51909521SOM

Modell og utførelse	
Modell	Frontmatere, søyle
Serie	Performance Plus
Front	Rustfritt stål
Tekstilmengde for vaskemaskin i kg	9,0
Tekstilmengde for tørketrommel i kg	9,0
Kapasitetsforhold vaskemaskin	1:9
Kapasitetsforhold tørketrommel	1:20
Trommelvolum for vaskemaskin i l	80
Trommelvolum for tørketrommel i l	180,00
Tørkesystem	Utluftning
Døråpning på vaskemaskin [Ø] i mm	370
Døråpning på tørketrommel [Ø] i mm	440
Døråpningsvinkel i grader	180
Dørhengsel	Vask høyre/tørk venstre
Automatisk dørlås	•
Skånetrommel	•
Bruk	
Egnet for bruk i offshorebransjen	•
Egnet for bruk i maritim bransje	•
Effektdata	
Spesifikt vannforbruk i l/kg	6,60
Spesifikt energiforbruk for vaskemaskin i kWt/kg	0,03
Spesifikt energiforbruk for tørketrommel i kWt/kg	0,51
Maksimal fordampningskapasitet for tørketrommel i l/time	7,4 l
Programtid i min for vaskemaskin	45
Programtid i min for tørketrommel	36
Restfuktighet ved kald skylling i %	47
Restfuktighet ved varm skylling i %	44
Sentrifugehastighet for vaskemaskin i o/min	1300
g-kraft vaskemaskin	518
Styring	
Styringstype vaskemaskin	M Touch Pro Plus
Styringstype tørketrommel	M Touch Pro
Programmeringsmulighet vaskemaskin	Kan programmeres fritt
Programmeringsmulighet tørketrommel	Programmerbar
Maks. startforvalgstid i t vaskemaskin	Kan velges fritt
Maks. startforvalgstid i t tørketrommel	24
Resttidsanvisning	•
Visning av programforløp	•
Displayspråk som kan stilles inn	•
Grunn-/målgruppeprogrammer	
Grunnprogrammer	•
Programmer for hotell- og restaurantbransjen	•
Programmer for alders- og sykehjem	•

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional vask/tørk-søyle, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe for vasking/tørking på liten plass, med avløpspumpe, for maritim bruk.



EAN: 4002516981916 / Materialnummer: 13000880 /
Gammelt materialnummer: 51909521SOM

Programmer for vaskerier	•
Programmer for borettslag og fellesvaskerier	•
Programmer for rens av tekstiler	•
Programmer for vaskerier og renserier	•
Programmer for håndverksbedrifter	•
Programmer for brann- og redningstjenesten	•
Programmer for universiteter, barnehager, SFO og skoler	•
Programmer for sykehus	•
Programmer for campingplasser	•
Programmer for idrettslag	•
Programmer for skjønnhetssalonger, SPA og treningssentre	•
Programmer for private husholdninger	•
Programmer for lege- og tannlegekontorer	•

Dosering vaskemaskin

Vaskemiddelbeholder	3 kamre
Maksimal tilkoblingsmuligheter for doseringspumper [antall]	6
Nivåsensor	•

Standard elektrotilkobling

Oppvarmingstype vaskemaskin	Elektro
Oppvarmingstype tørketrommel	Elektro
Elektrotilkobling vaskemaskin	3N AC 400 V 50 Hz
Varmeeffekt vaskemaskin i kW	7,95
Totaltilkobling vaskemaskin i kW	8,20
Sikring vaskemaskin i A	16,0
Elektrotilkobling tørketrommel	3 N AC 400 V 50/60 Hz
Varmeeffekt tørketrommel i kW	7,94
Totaltilkobling tørketrommel i kW	8,20
Sikring tørketrommel i A	16,0

Vanntilkobling/-avløp

Kaldtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Varmtvann [antall]	1x 1/2" med 3/4" forskruring
Avløpspumpe	DN 22

Mål og vekt

Utvendig mål, nettohøyde i mm	1940
Utvendig mål, nettobredde i mm	692
Utvendig mål, nettodybde i mm	761
Nettovekt i kg	208,0
Bruttovekt i kg	232,0
Maksimal gulvbelastning i N	3235
Nettovekt i kg	139,0

Utslippsverdier

Lydtrykknivå på arbeidsplassen	63 dB(A) re 20 µPa
Vaskemaskinens varmeavgivelse til rommet i MJ/h	3,00
Tørketrommelens varmeavgivelse til rommet i MJ/h	1,62

Utstyr

Desinfeksjonsskylling vaskemaskin	•
-----------------------------------	---

PDW 909 [EL DP DD SOM]

Professional vask/tørk-søyle, elektrisk oppvarmet, med avløpspumpe for vasking/tørking på liten plass, med avløpspumpe, for maritim bruk.



EAN: 4002516981916 / Materialnummer: 13000880 /
Gammelt materialnummer: 51909521SOM

Temperaturovervåkning vaskemaskin	•
Gjennomstrømningsmåler vaskemaskin	•
Spesial-varmeelementer vaskemaskin	•
Intelligent trommelreversering tørketrommel	•
Aksial luftføring tørketrommel	•
Storkapasitetsfilter tørketrommel	•
PerfectDry tørketrommel	•
Softlift trommelribber, tørketrommel	•
Funksjon Skånegang, tørketrommel	•
Maskinuavhengig tilbehør	•
Tilkoblingsmuligheter	
Betalingsystem (opsjon)	•
Optisk grensesnitt for servicetilgang	•
Toppbelastningsutkobling / energistyring (opsjon)	•
LAN vaskemaskin	•
WiFi	•
Connector-boks	•
Kapasiteter	
Vernemasker [antall]	4
Verneklær [antall]	1
Vernejakker [antall]	2
Syntetdyner [antall]	1
Syntetputer [antall]	2
Dundyner [antall]	1
Dunputer [antall]	2
Kluter, 22 g [antall]	204
Mopp, bomull, 40 cm [antall]	42
Mopp, bomull, 50 cm [antall]	33
Mopp, mikrofiber, 50 cm [antall]	47
Hestedekken, sommer [antall]	2
Normer, sertifisering, merking	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
IP-klassifisering IP X4	•
WEEE	•
I samsvar med maskindirektivet 2006/42/EF	•