

WK770P WCS

W2 Vaskemaskin frontmater

A-30 %\* | 10 kg | 1600 rpm | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testet for 20 års perfekt tøypleie\*
- Spar ytterligere energi med A-30 %\*\*
- Spar opptil 40 % vaskemiddel med TwinDos® takket være automatisk dosering\*\*\*
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter\*\*\*\*
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine

\* I utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 / W2 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5000 vaskesykluser (= 5 vaskesykluser per uke i 50 uker per år) i ulike programmer. Det gis ingen garanti for sluttproduktets holdbarhet. Mer: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* Opptil 30 % lavere energiforbruk enn grenseverdien (52) for energiklasse A.

\*\*\* Sammenlignet med manuell dosering og basert på interne testresultater.

\*\*\*\* Dette gjelder også for alle Miele-vaskemaskiner, som kan gjenspeile prosessen og de tekniske maskinparametrene beskrevet i konklusjonen i testrapport WL 1110/18.

EAN: 4002517014095 / Materialnummer: 13084220 / Gammelt materialnummer: 11K770P1NDS

| Generell informasjon                   |                                   |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Modellbetegnelse                       | WK770P WCS                        |
| Produsentens materialnummer            | 13084220                          |
| EAN-nummer                             | 4002517014095                     |
| Markedsføringsklasse                   | Platinum                          |
| Konstruksjon                           |                                   |
| Kan settes i søyle                     | •                                 |
| Side-by-side                           | •                                 |
| Kan plasseres under benk               | •                                 |
| Dørhengsel                             | Høyre                             |
| Type                                   |                                   |
| Produktmerke                           | W2                                |
| Frontmater                             | •                                 |
| Sentrifugering                         |                                   |
| Maks. sentrifugehastighet              | 1600                              |
| Skyllestopp                            | •                                 |
| Funksjon «uten sentrifugering»         | •                                 |
| Design                                 |                                   |
| Farge på produktet                     | Lotushvit                         |
| Dørdesign                              | Glassdør, platinum grey/rose gold |
| Farge på dreiebryter                   | Ring i platinagrått/roségull      |
| Panelutførelse                         | Rett                              |
| Betjeningstype                         | Dreiebryter                       |
| Display                                | ComfortSensor hvit, 2 linjer      |
| Rengjøringsseffekt                     |                                   |
| Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos | •                                 |
| Porsjonsriktig dosering CapDosing      | •                                 |
| Valg av flekker                        | •                                 |
| AddProgrammes                          | •                                 |
| Skånsom behandling av tøyet            |                                   |
| Skånetrommel                           | •                                 |
| Kapasitet i kg                         | 10                                |
| Betjeningskomfort                      |                                   |
| Tilkobling med Miele@home              | •                                 |
| Startforvalg opptil 24 t               | •                                 |
| Resttidsanvisning                      | •                                 |
| Klokkeslettvisning                     | •                                 |
| Trommelbelysning                       | LED                               |
| MultiLingua                            | •                                 |
| AutoClean vaskemiddelbeholder          | •                                 |
| AddLoad                                | •                                 |
| Smart Extras                           |                                   |
| Påfyllingsnivå                         | •                                 |
| Vaskeassistent                         | •                                 |
| AddProgrammes                          | •                                 |
| MobileStart                            | •                                 |
| AI Diagnostics                         | •                                 |

WK770P WCS

W2 Vaskemaskin frontmater

A-30 %\* | 10 kg | 1600 rpm | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014095 / Materialnummer: 13084220 /  
Gammelt materialnummer: 11K770P1NDS

|                                                                             |      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| RemoteUpdate                                                                | •    |
| Pushvarsler                                                                 | •    |
| Smart Home-integrering                                                      | •    |
| <b>Effektivitet</b>                                                         |      |
| Energiklasse (A–G)                                                          | A    |
| Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A                     | 30%  |
| Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen            | 36   |
| Vektet vannforbruk i l per driftssyklus                                     | 47   |
| Sentrifugeringsklasse (A–G)                                                 | A    |
| Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A–D)                                     | A    |
| Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW                                    | 72   |
| Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet                   | 239  |
| Effektforbruk i avslått tilstand i W                                        | 0,50 |
| Effektforbruk i standbymodus i W                                            | 0,50 |
| Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W                         | 2,00 |
| Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min                | 15   |
| Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min                    | 15   |
| Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min | 15   |
| Automatisk tøymengdesensor FlexLoad                                         | •    |
| Forbruksprognose                                                            | •    |
| Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»                               | •    |
| Mengdeautomatikk                                                            | •    |
| Vannmengdeteller (flowmeter)                                                | •    |
| Skumregulering                                                              | •    |
| <b>Vaskeprogrammer</b>                                                      |      |
| QuickPowerWash                                                              | •    |
| Bomull                                                                      | •    |
| Lettstelt                                                                   | •    |
| Finvask                                                                     | •    |
| Silke (håndvask)                                                            | •    |
| Ull (håndvask)                                                              | •    |
| Express 20                                                                  | •    |
| Mørkt tøy/Denim                                                             | •    |
| Outdoor                                                                     | •    |
| Impregnering                                                                | •    |
| Treningstøy                                                                 | •    |
| Sportssko                                                                   | •    |
| Maskinrengjøring                                                            | •    |
| Kun skylling                                                                | •    |
| ECO 40-60                                                                   | •    |
| Skjorter/bluser                                                             | •    |
| PowerFresh                                                                  | •    |
| Dun/dyner                                                                   | •    |
| Gardiner/forheng                                                            | •    |
| Nye klær                                                                    | •    |
| SmartMatic®                                                                 | •    |

WK770P WCS

W2 Vaskemaskin frontmater

A-30 %\* | 10 kg | 1600 rpm | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014095 / Materialnummer: 13084220 /  
Gammelt materialnummer: 11K770P1NDS

|                                             |                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kun strykeklart                             | •                                                                                                                 |
| Rengjør trommel                             | •                                                                                                                 |
| Sengetøy                                    | •                                                                                                                 |
| <b>Tillegg vask</b>                         |                                                                                                                   |
| SingleWash                                  | •                                                                                                                 |
| Kort                                        | •                                                                                                                 |
| Bløtlegging                                 | •                                                                                                                 |
| Forvask                                     | •                                                                                                                 |
| Høyere vannstand                            | •                                                                                                                 |
| Ekstra skylling                             | •                                                                                                                 |
| Ekstra stille                               | •                                                                                                                 |
| Strykeklart                                 | •                                                                                                                 |
| Varselsignal                                | •                                                                                                                 |
| Hygiene +                                   | •                                                                                                                 |
| Energisparing                               | •                                                                                                                 |
| <b>Sikkerhet</b>                            |                                                                                                                   |
| Vannsikringssystem                          | Watercontrol-System                                                                                               |
| PIN-kode                                    | •                                                                                                                 |
| Optisk grensesnitt                          | •                                                                                                                 |
| <b>Tekniske data</b>                        |                                                                                                                   |
| Mål (H x B x D) i mm                        | 850 x 596 x 621                                                                                                   |
| Mål i mm (bredde)                           | 596                                                                                                               |
| Mål i mm (høyde)                            | 850                                                                                                               |
| Mål i mm (dybde)                            | 621                                                                                                               |
| Produktdybde med åpnet dør i mm             | 1092                                                                                                              |
| Maskindybde uten dør i mm                   | 600                                                                                                               |
| Vekt i kg                                   | 89                                                                                                                |
| Spennings i V                               | 220 - 240                                                                                                         |
| Sikring i A                                 | 10                                                                                                                |
| Frekvens i Hz                               | 50                                                                                                                |
| Total tilkoblingsverdi i kW                 | 2,10 - 2,40                                                                                                       |
| Lengde på vannavløpsslange i m              | 1,50                                                                                                              |
| <b>Vedlagt tilbehør</b>                     |                                                                                                                   |
| UltraPhase 1 + 2                            | •                                                                                                                 |
| Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase | •                                                                                                                 |
| <b>Tilgjengelige språk</b>                  |                                                                                                                   |
| Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua     | deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, português, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська |

WK770P WCS

W2 Vaskemaskin frontmater

A-30 %\* | 10 kg | 1600 rpm | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare

