

WS770Q WCS

W2 Vaskemaskin frontmater

A-30 %* | 10 kg | 1600 rpm | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



- Testet for 20 års perfekt tøypleie*
- Spar ytterligere energi med A-30 %**
- Spar opptil 40 % vaskemiddel med TwinDos® takket være automatisk dosering***
- QuickPowerWash sørger for effektive og raske resultater på kun 49 minutter****
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine

* I utviklingsfasen av vaskemaskinene i serien W1 / W2 testet Miele modeller og kjernekomponenter med 5000 vaskesykluser (= 5 vaskesykluser per uke i 50 uker per år) i ulike programmer. Det gis ingen garanti for sluttproduktets holdbarhet. Mer: miele.com/20years

** Opptil 30 % lavere energiforbruk enn grenseverdien (52) for energiklasse A.

*** Sammenlignet med manuell dosering og basert på interne testresultater.

**** Dette gjelder også for alle Miele-vaskemaskiner, som kan gjenspeile prosessen og de tekniske maskinparametrene beskrevet i konklusjonen i testrapport WL 1110/18.

EAN: 4002517014613 / Materialnummer: 13084240 /

Gammelt materialnummer: 11S770Q1NDS

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	WS770Q WCS
Produsentens materialnummer	13084240
EAN-nummer	4002517014613
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	Høyre
Type	
Produktmerke	W2
Frontmater	•
Sentrifugering	
Maks. sentrifugehastighet	1600
Skyllestopp	•
Funksjon «uten sentrifugering»	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Dørdesign	Glassdør, silver white/graphite grey
Farge på dreiebryter	Sølvhvit/grafittgrå ring
Panelutførelse	Skråstilt
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	ComfortSensor hvit, 2 linjer
Rengjøringsseffekt	
Automatisk vaskemiddeldosering TwinDos	•
Porsjonsriktig dosering CapDosing	•
Valg av flekker	•
AddProgrammes	•
Skånsom behandling av tøyet	
Skånetrommel	•
Kapasitet i kg	10
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Klokkeslettvisning	•
Trommelbelysning	LED
MultiLingua	•
AutoClean vaskemiddelbeholder	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Påfyllingsnivå	•
Vaskeassistent	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•

WS770Q WCS

W2 Vaskemaskin frontmater

A-30 %* | 10 kg | 1600 rpm | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014613 / Materialnummer: 13084240 /

Gammelt materialnummer: 11S770Q1NDS

RemoteUpdate	•
Pushvarsler	•
Smart Home-integrering	•
Effektivitet	
Energiklasse (A–G)	A
Mer økonomisk enn grenseverdien (52) for energiklasse A	30%
Vektet energibruk i kWt per 100 driftssykluser for vaskesyklusen	36
Vektet vannforbruk i l per driftssyklus	47
Sentrifugeringsklasse (A–G)	A
Lydnivåklasse (ved sentrifugering; A–D)	A
Lydnivå ved sentrifugering i dB(A) re1pW	72
Varighet på programmet «ECO 40-60» ved nominell kapasitet	239
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,50
Effektforbruk i standbymodus i W	0,50
Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W	2,00
Varighet til automatisk omkobling til avslått tilstand i min	15
Varighet til automatisk omkobling til standbymodus i min	15
Varighet til automatisk omkobling til nettverkstilkoblet standbymodus i min	15
Automatisk tøymengdesensor FlexLoad	•
Forbruksprognose	•
Vask ved lave temperaturer «kaldt» og «20 °C»	•
Mengdeautomatikk	•
Vannmengdeteller (flowmeter)	•
Skumregulering	•
Vaskeprogrammer	
QuickPowerWash	•
Bomull	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Silke (håndvask)	•
Ull (håndvask)	•
Express 20	•
Mørkt tøy/Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Treningstøy	•
Sportssko	•
Maskinrengjøring	•
Kun skylling	•
ECO 40-60	•
Skjorter/bluser	•
PowerFresh	•
Dun/dyner	•
Gardiner/forheng	•
Nye klær	•
SmartMatic®	•

WS770Q WCS

W2 Vaskemaskin frontmater

A-30 %* | 10 kg | 1600 rpm | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



EAN: 4002517014613 / Materialnummer: 13084240 /


Gammelt materialnummer: 11S770Q1NDS

Kun strykeklart	•
Rengjør trommel	•
Sengetøy	•
Tillegg vask	
SingleWash	•
Kort	•
Bløtlegging	•
Forvask	•
Høyere vannstand	•
Ekstra skylling	•
Ekstra stille	•
Strykeklart	•
Varselsignal	•
Hygiene +	•
Energisparing	•
Sikkerhet	
Vannsikringssystem	Watercontrol-System
PIN-kode	•
Optisk grensesnitt	•
Tekniske data	
Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 621
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	621
Produktdybde med åpent dør i mm	1092
Maskindybde uten dør i mm	600
Vekt i kg	89
Spennings i V	220 - 240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Total tilkoblingsverdi i kW	2,10 - 2,40
Lengde på vannavløpsslange i m	1,50
Vedlagt tilbehør	
UltraPhase 1 + 2	•
Verdikupong for 5 patroner Miele UltraPhase	•
Tilgjengelige språk	
Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua	deutsch, dansk, english (GB), suomi, norsk, portugûês, русский, svenska, slovenčina, español, čeština, українська


WS770Q WCS

W2 Vaskemaskin frontmater


A-30 %* | 10 kg | 1600 rpm | TwinDos | QuickPowerWash | SteamCare



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



W2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

