

TS740I WP

T2 tørketrommel med varmepumpe

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



- Testet for en levetid tilsvarende 20 års tøypleie*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbruk, skånsom tørking
- Energibesparelse i energiklasse A
- Spar tid ved sortering; DryCare 40 er perfekt for tekstiler på 40 °C**
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine

* I utviklingsfasen av tørketromlene i serien T1 / T2 testet Miele modeller og kjernekomponenter i 5000 tørkesykluser (= 5 tørkesykluser per uke i 50 uker per år) i ulike programmer. Det gis ingen garanti for sluttproduktets holdbarhet. Mer: miele.com/20years

** Ikke egnet for ull og silke.

EAN: 4002517024247 / Materialnummer: 13084980 /
Gammelt materialnummer: 12S740I1NDS

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	TS740I WP
Produsentens materialnummer	13084980
EAN-nummer	4002517024247
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	Venstre
Type	
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Dørdesign	Glassdør, silver white/ graphite grey
Farge på dreiebryter	Sølvhvit/grafittgrå ring
Panelutførelse	Skråstilt
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	ComfortSensor hvit, 2 linjer
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
Intelligent trommelreversering	•
HygieneDry	•
Skånsom behandling av tøyet	
SilenceDrum	•
Kapasitet i kg	9
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Klokkeslettvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Pushvarsler	•
Smart Home-integrering	•

TS740I WP

T2 tørketrommel med varmepumpe

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



EAN: 4002517024247 / Materialnummer: 13084980 /
Gammelt materialnummer: 12S740I1NDS

Effektivitet	
Reparasjonsklasse (A–E)	A
Forbruksprognose	•
DryProtect	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
DuraLife-motor	•
Effektivitet	
Energiklasse (A–G)	A
Klasse for kondenseringseffektivitet (A–D)	A
Kondenseringseffektivitet i %	95
Vektet energiforbruk per 100 sykluser i programmet «ECO Skaptørt» i kWh	79
Utslipp av luftbåren støy i standardprogrammet «ECO Skaptørt» i dB(A) re 1 pW	60
Lydnivåklasse (A–D)	A
Programtid i programmet «ECO Skaptørt» i min	230
Tørkeprogrammer	
Automatic	•
Bomull	•
ECO	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Finish ull	•
Express	•
Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Treningstøy	•
Lufting kald	•
Lufting varm	•
Kurvprogram	•
Glatting	•
Sengetøy	•
Skjorter/bluser	•
PowerFresh	•
Dun/dyner	•
DryFresh	•
Tillegg tørking	
Antikrøll	•
Skånegang +	•
Varselsignal	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Energisparing	•
Strykeklart	•
Kvalitet	
Skånsomme tøyløftere	•

TS740I WP

T2 tørketrommel med varmepumpe

9 kg I SteamCare I DryCare 40 I SilenceDrum



EAN: 4002517024247 / Materialnummer: 13084980 /
Gammelt materialnummer: 12S740I1NDS

Sikkerhet

PIN-kode	•
Indikator «Tøm beholder»	•
Indikator «Rengjør filter»	•
Optisk grensesnitt	•

Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm	850 x 596 x 621
Mål i mm (bredde)	596
Mål i mm (høyde)	850
Mål i mm (dybde)	621
Produktdybde med åpent dør i mm	1092
Vekt i kg	55
Spennning i V	220 - 240
Sikring i A	10
Frekvens i Hz	50
Total tilkoblingsverdi i kW	0,80
Lengde på elektrisk ledning i m	2,0
Hermetisk lukket	•
Type kjølemiddel	R290
Kjølemiddelmengde i kg	0,14
Drivhuseffekt kjølemiddel i CO ₂ e	3
Drivhuseffekt produkt i CO ₂ e	0,45
Bytt lyspære	Tjeneste


Vedlagt tilbehør

Duftampulle	•
Verdikupong for en sekundær duftampulle	•


TS740I WP

T2 tørketrommel med varmepumpe

9 kg | SteamCare | DryCare 40 | SilenceDrum



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm

