

TE717I WP

T2 tørketrommel med varmepumpe

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Testet for en levetid tilsvarende 20 års tøypleie*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbruk, skånsom tørking
- Med QuickPowerDry# kan du tørke tøyet ditt på kun 49 minutter**
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Takket være WoolDry blir ull skånsomt tørket i maskinen

* I utviklingsfasen av tørketromlene i serien T1 / T2 testet Miele modeller og kjernekomponenter i 5000 tørkesykluser (= 5 tørkesykluser per uke i 50 uker per år) i ulike programmer. Det gis ingen garanti for sluttproduktets holdbarhet. Mer: miele.com/20years

** Programtiden kan variere med type tøy og mengde. Tid målt for 4 kg lettstelte tekstiler med 30 % restfuktighet.

EAN: 4002517021925 / Materialnummer: 13084990 /
Gammelt materialnummer: 12E717I1NDS

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	TE717I WP
Produsentens materialnummer	13084990
EAN-nummer	4002517021925
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	Venstre
Type	
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Dørdesign	Glassdør, BlackEffect/ ocean blue
Farge på dreiebryter	Sort/ocean blue ring
Panelutførelse	Skråstilt
Betjeningstype	Dreiebryter
Display	ComfortSensor hvit, 2 linjer
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Intelligent trommelreversering	•
HygieneDry	•
Skånsom behandling av tøyet	
SilenceDrum	•
Kapasitet i kg	9
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Klokkeslettvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Pushvarsler	•
Smart Home-integrering	•

TE717I WP

T2 tørketrommel med varmepumpe

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517021925 / Materialnummer: 13084990 /

Gammelt materialnummer: 12E717I1NDS

Effektivitet	
Reparasjonsklasse (A–E)	A
Forbruksprognose	•
DryProtect	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
DuraLife-motor	•
Effektivitet	
Energiklasse (A–G)	B
Klasse for kondenseringseffektivitet (A–D)	A
Kondenseringseffektivitet i %	95
Vektet energiforbruk per 100 sykluser i programmet «ECO Skaptørt» i kWh	91
Utslipp av luftbåren støy i standardprogrammet «ECO Skaptørt» i dB(A) re 1 pW	61
Lydnivåklasse (A–D)	B
Programtid i programmet «ECO Skaptørt» i min	194
Tørkeprogrammer	
Automatic	•
Bomull	•
ECO	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Finish ull	•
Ull	•
Express	•
Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Treningstøy	•
Lufting kald	•
Lufting varm	•
Kurvprogram	•
Glatting	•
Sengetøy	•
Skjorter/bluser	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Dun/dyner	•
DryFresh	•
Tillegg tørking	
Antikrøll	•
Skånegang +	•
Varselsignal	•
Quick	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Strykeklart	•

TE717I WP

T2 tørketrommel med varmepumpe

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517021925 / Materialnummer: 13084990 /

Gammelt materialnummer: 12E717I1NDS

Kvalitet

Skånsomme tøyløftere

•

Sikkerhet

PIN-kode

•

Indikator «Tøm beholder»

•

Indikator «Rengjør filter»

•

Optisk grensesnitt

•

Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm

850 x 596 x 644

Mål i mm (bredde)

596

Mål i mm (høyde)

850

Mål i mm (dybde)

644

Produktdybde med åpent dør i mm

1115

Vekt i kg

56

Spennings i V

220 - 240

Sikring i A

10

Frekvens i Hz

50

Total tilkoblingsverdi i kW

1,45

Lengde på elektrisk ledning i m

2,0

Hermetisk lukket

•

Type kjølemiddel

R290

Kjølemiddelmengde i kg

0,14

Drivhuseffekt kjølemiddel i CO₂ e

3

Drivhuseffekt produkt i CO₂ e

0,45

Bytt lyspære

Tjeneste

Vedlagt tilbehør

Duftampulle

•


Verdikupong for en sekundær duftampulle

•


TE717I WP

T2 tørketrommel med varmepumpe


9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum




T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm



T2 with glass door, fascia 17 degree, with QuickPowerDry, measures in mm