

TK717H WP

T2 tørketrommel med varmepumpe

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



- Testet for en levetid tilsvarende 20 års tøypleie*
- Varmepumpeteknologi – lavt forbruk, skånsom tørking
- Med QuickPowerDry# kan du tørke tøyet ditt på kun 49 minutter**
- SteamCare reduserer stryketiden med inntil 50 % og frisker opp klærne dine
- Takket være WoolDry blir ull skånsomt tørket i maskinen

* I utviklingsfasen av tørketromlene i serien T1 / T2 testet Miele modeller og kjernekomponenter i 5000 tørkesykluser (= 5 tørkesykluser per uke i 50 uker per år) i ulike programmer. Det gis ingen garanti for sluttproduktets holdbarhet. Mer: miele.com/20years

** Programtiden kan variere med type tøy og mengde. Tid målt for 4 kg lettstelte tekstiler med 30 % restfuktighet.

EAN: 4002517022021 / Materialnummer: 13085000 / Gammelt materialnummer: 12K717H1NDS

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	TK717H WP
Produsentens materialnummer	13085000
EAN-nummer	4002517022021
Markedsføringsklasse	Platinum
Konstruksjon	
Kan settes i søyle	•
Side-by-side	•
Kan plasseres under benk	•
Dørhengsel	Venstre
Type	
Varmepumpetørketrommel	•
Design	
Farge på produktet	Lotushvit
Dørdesign	Glassdør, platinum grey/rose gold
Farge på dreiebryter	Ring i platinagrått/roségull
Panelutførelse	Rett
Betjeningsstype	Dreiebryter
Display	ComfortSensor hvit, 2 linjer
Tørkeresultat	
Nøyaktig tørking PerfectDry	•
Duftsystem FragranceDos ²	•
PowerDry	•
Intelligent trommelreversering	•
HygieneDry	•
Skånsom behandling av tøyet	
SilenceDrum	•
Kapasitet i kg	9
Betjeningskomfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Wash2Dry	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Resttidsanvisning	•
Klokkeslettvisning	•
Visning av programforløp	Nei
Trommelbelysning	LED
Kondensbeholder	•
Integrert kondensvannslange	•
AddLoad	•
Smart Extras	
Wash2Dry	•
AddProgrammes	•
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Pushvarsler	•
Smart Home-integrering	•

TK717H WP

T2 tørketrommel med varmepumpe

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517022021 / Materialnummer: 13085000 /
Gammelt materialnummer: 12K717H1NDS

Effektivitet	
Reparasjonsklasse (A–E)	A
Forbruksprognose	•
DryProtect	•
Vedlikeholdsfri varmeveksler	•
DuraLife-motor	•
Effektivitet	
Energiklasse (A–G)	B
Klasse for kondenseringseffektivitet (A–D)	A
Kondenseringseffektivitet i %	95
Vektet energiforbruk per 100 sykluser i programmet «ECO Skaptørt» i kWh	91
Utslipp av luftbåren støy i standardprogrammet «ECO Skaptørt» i dB(A) re 1 pW	61
Lydnivåklasse (A–D)	B
Programtid i programmet «ECO Skaptørt» i min	194
Tørkeprogrammer	
Automatic	•
Bomull	•
ECO	•
Lettstelt	•
Finvask	•
Finish ull	•
Ull	•
Express	•
Denim	•
Outdoor	•
Impregnering	•
Treningstøy	•
Lufting kald	•
Lufting varm	•
Kurvprogram	•
Glatting	•
Sengetøy	•
Skjorter/bluser	•
QuickPowerDry	•
QuickHygiene	•
PowerFresh	•
Dun/dyner	•
DryFresh	•
Tillegg tørking	
Antikrøll	•
Skånegang +	•
Varselsignal	•
Quick	•
SingleDry	•
DryCare 40	•
AddProgrammes	•
Strykeklart	•

TK717H WP

T2 tørketrommel med varmepumpe

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum



EAN: 4002517022021 / Materialnummer: 13085000 /
Gammelt materialnummer: 12K717H1NDS

Kvalitet

Skånsomme tøyløftere

•

Sikkerhet

PIN-kode

•

Indikator «Tøm beholder»

•

Indikator «Rengjør filter»

•

Optisk grensesnitt

•

Tekniske data

Mål (H x B x D) i mm

850 x 596 x 644

Mål i mm (bredde)

596

Mål i mm (høyde)

850

Mål i mm (dybde)

644

Produktdybde med åpent dør i mm

1115

Vekt i kg

56

Spennings i V

220 - 240

Sikring i A

10

Frekvens i Hz

50

Total tilkoblingsverdi i kW

1,45

Lengde på elektrisk ledning i m

2,0

Hermetisk lukket

•

Type kjølemiddel

R290

Kjølemiddelmengde i kg

0,14

Drivhuseffekt kjølemiddel i CO₂ e

3

Drivhuseffekt produkt i CO₂ e

0,45

Bytt lyspære

Tjeneste

Vedlagt tilbehør

Duftampulle

•

Verdikupong for en sekundær duftampulle

•

TK717H WP

T2 tørketrommel med varmepumpe

9 kg | SteamCare | QuickPowerDry | WoolDry | SilenceDrum

