

G 7288 SCVi XXL

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

A -20 %* I 43 dB I Bestikkskuff I ExtraComfort-kurver I QuickPowerWash I AutoOpen



- Testet for en levetid på 20 år*
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Praktisk, gode resultater og optimal i hverdagen – ExtraComfort-kurver
- Vårt plassvidunder – 3D-MultiFlex-skuff med mer plass til bestikk
- Optimale resultater på under én time med programmet QuickPowerWash
- Alt blir helt tørt – Miele AutoOpen-tørrking

* Under utviklingsfasen av oppvaskmaskinene i serien G 5000 og G 7000 testet Miele modeller og kjernekomponenter i 5600 oppvasksykluser (= 280 oppvasksykluser per år i 20 år) i ulike programmer. Mer informasjon på: miele.com/20years

EAN: 4002517020232 / Materialnummer: 13097710 /

Gammelt materialnummer: 21728862NER

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	G 7288 SCVi XXL
Produsentens materialnummer	13097710
EAN-nummer	4002517020232
Markedsføringsklasse	Gold
Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
XXL-oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	Rustfritt stål.
Panelutførelse	Fullintegrert betjeningspanel
Betjeningstype	Programvalgstaster
Display	Tekstdisplay med 1 linje
Displayfarge	Hvit
MultiLingua	•
Komfort	
Dør lukkehjelp	ComfortClose
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Driftsindikator	optisk og akustisk
Valg av displayspråk	•
Effektivitet	
Energi klasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,2
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,43
Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh	43
Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh	0,30
Varigheten til ECO-programmet i minutter	388
Effektforbruk med startforvalg i W	0,30
Effektforbruk i avslått tilstand i W	0,30
Effektforbruk i standbymodus i W	0,30
Antall kuverter	14
Støyklasse	B
Støyutslipp i dB(A)	42
EcoFeedback	•
Testet hygiene	•
Varmtvannstilkobling	•
Halv maskin	•
Resultatkvalitet	
Oppvaskmaskin med friskvannssystem	•
AutoOpen-tørrking	•
SensorDry	•

G 7288 SCVi XXL

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

A -20 %* | 43 dB | Bestikkskuff | ExtraComfort-kurver | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020232 / Materialnummer: 13097710 /

Gammelt materialnummer: 21728862NER

Vannavkalkingssystem

Universell vannmykning
opptil 70° dH, Økonomisk
saltforbruk, Brilliant
GlassCare

Aktiv kondens tørking	•
BrilliantGlassCare	•
Oppvaskprogrammer	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
ComfortWash 45 °C	•
Gryter & panner 75 °C	•
PowerWash	•
ComfortWash+ 55 °C	•
Fin	•
Ekstra stille 39 dB(A)	•
Maskinrens	•
Utskylling av salt	•
Oppvaskalternativer	
BottleClean	•
Quick	•
IntenseZone	•
Ekstra rent	•
Ekstra tørt	•
Kurvinnredning	
Plassering av bestikk	3D MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	2
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	ExtraComfort
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
Sikkerhet	
Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•
Hygieneinfo	•
Tekniske data	
Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	845
Nisjehøyde maksimal i mm	910
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produkthøyde i mm	845
Produktdybde i mm	550
Produktdybde med åpnet dør i cm	120,5
Nettovekt i kg	49,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230

G 7288 SCVi XXL

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

A -20 %* | 43 dB | Bestikkskuff | ExtraComfort-kurver | QuickPowerWash | AutoOpen



EAN: 4002517020232 / Materialnummer: 13097710 /

Gammelt materialnummer: 21728862NER

Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde på vanninntaksslangen i m	1,50
Lengde på vannavløpsslangen i m	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	10,0
[kan oppgraderes av kundeservice til min.]	7,0
[kan oppgraderes av kundeservice til maks.]	14,0

Vedlagt tilbehør

Verdikupong 1 pakke UltraTabs (20 stk.) eller 3 pakker (à 60 stk.) til en spesialpris

•

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua

deutsch, dansk, english (GB), suomi, français (FR), norsk, svenska, español

G 7288 SCVi XXL

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

A -20 %* | 43 dB | Bestikkskuff | ExtraComfort-kurver | QuickPowerWash | AutoOpen



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)