

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O
Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin
A | 41 dB | Bestikkskuff | Jubilee-kurver | BrilliantLight | AutoDos



- Testet for en levetid på 20 år*
- Høyeste energiklasse A – du sparer energi og skåner miljøet
- Høy fleksibilitet og premium kurvinnredning – MaxiComfort-kurver
- Muliggjør perfektjon i kjøkkendesign og automatisk åpning – Knock2open
- Komfortabel innlegging med perfekt oversikt også i mørket – BrilliantLight
- Komfortabel, effektiv og pålitelig – gode resultater med automatisk dosering fra PowerDisk

* Under utviklingsfasen av oppvaskmaskinene i serien G 5000 og G 7000 testet Miele modeller og kjernekomponenter i 5600 oppvasksykluser (= 280 oppvasksykluser per år i 20 år) i ulike programmer. Mer informasjon på: miele.com/20years

EAN: 4002517033973 / Materialnummer: 13136140 /
Gammelt materialnummer: 21779862NER

Generell informasjon	
Modellbetegnelse	G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O
Produsentens materialnummer	13136140
EAN-nummer	4002517033973
Markedsføringsklasse	Platinum
Type	
Fullintegrerte oppvaskmaskiner	•
60 cm brede oppvaskmaskiner	•
XXL-oppvaskmaskiner	•
Design	
Panelfarge	Obsidiansort
Panelutførelse	Fullintegrert betjeningspanel
Betjeningstype	Funksjonstaster
Display	Tekstdisplay med 1 linje
Displayfarge	Hvit
Belyst logo	•
MultiLingua	•
Komfort	
Tilkobling med Miele@home	•
Automatisk dosering med PowerDisk	•
Knock2open	•
Dørlukkehjelp	AutoClose inkl. ComfortClose
BrilliantLight	•
Resttidsanvisning	•
Startforvalg opptil 24 t	•
Driftsindikator	optisk og akustisk, volumkontroll
Velkomstsignal	•
Valg av displayspråk	•
Smart Extras	
Påfyllingsnivå	•
Consumption Dashboard	•
Pushvarsler	•
Oppvaskassistent	•
AutoStart	•
Smart Extras	
MobileStart	•
AI Diagnostics	•
RemoteUpdate	•
Google stemmestyring	•
Smart Home-integring	•
Effektivitet	
Energiklasse (A-G)	A
Vannforbruk i Automatic-programmet i l fra	6,0
Vannforbruket til ECO-programmet i liter per vask (syklus)	8,4
Strømforbruk i ECO-program i kWh	0,54

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

A | 41 dB | Bestikkskuff | Jubilee-kurver | BrilliantLight | AutoDos



EAN: 4002517033973 / Materialnummer: 13136140 /

Gammelt materialnummer: 21779862NER

Energiforbruket til ECO-programmet per 100 vask (sykluser) i kWh 54

Forbruksverdier med varmtvannstilkobling i ECO-programmet, i kWh 0,29

Varigheten til ECO-programmet i minutter 230

Effektforbruk med startforvalg i W 0,90

Effektforbruk i avslått tilstand i W 0,30

Effektforbruk i standbymodus i W 0,30

Effektforbruk i nettverkstilkoblet standbymodus i W 0,90

Antall kuverter 14

Støyklasse B

Støyutslipp i dB(A) 41

EcoFeedback •

Testet hygiene •

Varmtvannstilkobling •

Halv maskin •

Resultatkvalitet

Oppvaskmaskin med friskvannssystem •

AutoOpen-tørking •

SensorDry •

Vannavkalkingssystem Universell vannmykning opptil 70° dH, Økonomisk saltforbruk, Brilliant GlassCare

Aktiv kondens tørking •

BrilliantGlassCare •

Oppvaskprogrammer

QuickPowerWash •

ECO •

Automatic •

ComfortWash 45 °C •

Gryter & panner 75 °C •

PowerWash •

ComfortWash+ 55 °C •

Fin •

Hygiene •

Kald Eco •

Ekstra stille 37 dB(A) •

Pasta/Paella •

Uten overkurv 65 °C •

Maskinrens •

Utskylling av salt •

Oppvaskalternativer

AutoDos •

BottleClean •

Quick •

IntenseZone •

Ekstra rent •

Ekstra tørt •

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

A | 41 dB | Bestikkskuff | Jubilee-kurver | BrilliantLight | AutoDos



EAN: 4002517033973 / Materialnummer: 13136140 /

Gammelt materialnummer: 21779862NER

Kurvinnredning

Plassering av bestikk	3D MultiFlex-skuff
FlexCare-glassholder	3
FlexCare-kopphylle	1
Kurvinnredning	125 Gala Edition
MultiClip	•
FlexCare Glass & Bottle	•
XL Assist	•
StrawClean	•

Sikkerhet

Waterproof-system	•
Sil-kontrollampe	•

Tekniske data

Nisjebredde minimal i mm	600
Nisjebredde maksimal i mm	600
Nisjehøyde minimal i mm	845
Nisjehøyde maksimal i mm	910
Nisjedybde i mm	550
Produktbredde i mm	598
Produkthøyde i mm	845
Produktdybde i mm	550
Produktdybde med åpnet dør i cm	120,5
Nettvekt i kg	49,0
Total tilkoblingsverdi i kW	2,00
Spenning i V	230
Sikring i A	10
Faseantall	1
Standard for elektrisk frekvens	50
Lengde på vanninntaksslangen i m	1,50
Lengde på vannavløpsslangen i m	1,50
Lengde på elektrisk ledning i m	1,70
Min. frontplatevekt i kg	4,0
Maks. frontplatevekt i kg	12,0
Bytt lyspære	Tjeneste

Vedlagt tilbehør

1 x PowerDisk	•
Verdikupong for 6 x PowerDisk	•

Tilgjengelige språk


Tilgjengelige språk gjennom MultiLingua

deutsch, dansk, english (GB), suomi, français (FR), norsk, svenska, español

G 7798 SCVi XXL AutoDos K2O

Fullintegrert XXL-oppvaskmaskin

A | 41 dB | Bestikkskuff | Jubilee-kurver | BrilliantLight | AutoDos



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm
(installation drawing)