

FG 40

Carcasă

cu patru roți, compatibil cu cuva de rufe WW45.



- Adecvat pentru cada de rufe Miele Professional WW 45
- Înălțime 29,2 (înălțime de încărcare), lățime 55, adâncime 36 cm

EAN: 4002511097810 / Numărul materialului: 02101810 /
Vechi Numărul materialului: 59120007D

Clasificarea produsului	
Mașini de spălat	•
Uscătoare	•
Calandre	•
Categorie mașină/accesoriu	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

FG 40

Carcasă

cu patru roți, compatibil cu cuva de rufe WW45.



EAN: 4002511097810 / Numărul materialului: 02101810 /

Vechi Numărul materialului: 59120007D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

FG 40

Carcasă

cu patru roți, compatibil cu cuva de rufe WW45.



EAN: 4002511097810 / Numărul materialului: 02101810 /

Vechi Numărul materialului: 59120007D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
Categorie de produse	
Sistem de depozitare/transport	•
Proprietăți produs	
Culoare	Albastru Octoblu
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime netă în mm	292
Dimensiuni exterioare, lățime netă în mm	550
Dimensiuni exterioare, adâncime netă în mm	360
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	340
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	560
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	370
Greutate netă [kg]	7,50
Greutate brută în kg	7,50