

HG

Mâner

Se instalează pe carcasa aparatelor Miele Professional pt. o manevrare ușoară.



- Adecvat pentru FG 40 și FG 85

EAN: 4002511097834 / Numărul materialului: 02101830 /  
Vechi Numărul materialului: 59120010D

| Clasificarea produsului                     |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Mașini de spălat                            | •                 |
| Uscătoare                                   | •                 |
| Calandre                                    | •                 |
| Categorie de produse                        |                   |
| Sistem de depozitare/transport              | •                 |
| Proprietăți produs                          |                   |
| Culoare                                     | Albastru Octoblue |
| Dimensiuni și greutate                      |                   |
| Dimensiuni exterioare, înălțime netă în mm  | 780               |
| Dimensiuni exterioare, lățime netă în mm    | 200               |
| Dimensiuni exterioare, adâncime netă în mm  | 370               |
| Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm | 25                |
| Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm   | 820               |
| Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm | 210               |
| Greutate netă [kg]                          | 1,25              |
| Greutate brută în kg                        | 1,30              |