

FBW

Cărucior de aluminiu

Cu bază reglabilă pe verticală, pentru o înălțime ideală a mânerului.



- Capacitate: 380 l
- 2 roți pivotante cu frâne
- Înălțime: 86, lățime: 106, adâncime: 71 cm

EAN: 4002511097674 / Numărul materialului: 03049680 /
Vechi Numărul materialului: 59110006D

Clasificarea produsului	
Mașini de spălat	•
Uscătoare	•
Calandre	•
Categorie mașină/accesoriu	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

FBW

Cărucior de aluminiu

Cu bază reglabilă pe verticală, pentru o înălțime ideală a mânerului.



EAN: 4002511097674 / Numărul materialului: 03049680 /

Vechi Numărul materialului: 59110006D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

FBW

Cărucior de aluminiu

Cu bază reglabilă pe verticală, pentru o înălțime ideală a mânerului.



EAN: 4002511097674 / Numărul materialului: 03049680 /

Vechi Numărul materialului: 59110006D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
Categorie de produse	
Sistem de depozitare/transport	•
Proprietăți produs	
Material	Aluminiu
Volum în l	380
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime netă în mm	860
Dimensiuni exterioare, lățime netă în mm	1060
Dimensiuni exterioare, adâncime netă în mm	710
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	860
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	1060
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	710
Greutate netă [kg]	25,00
Greutate brută în kg	25,00