

FFK 01

Compartiment cu filtru de scame - inox

Pentru filtrarea scamei și particulelor mari din soluția de spumă.



- Pentru utilizare cu materiale textile foarte murdare *
- Volum aproximativ: 70 litri
- Pentru conectarea la mașini de spălat cu centrifugare pe o plintă
- Filtru de scame din oțel inoxidabil, cu demontare simplă
- Înălțime: 54,1, lățime: 55, adâncime 29,5 cm, ø racorduri: 7,5 cm

* Pentru funcționarea optimă, mașina de spălat profesională FFK 01 trebuie să fie instalată pe o plintă.

EAN: 4002512085953 / Numărul materialului: 04637900 /
Vechi Numărul materialului: 59510022D

Clasificarea produsului	
Mașini de spălat	•
Categorie mașină/accesoriu	
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6243	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
Categorie de produse	
Filtru pentru scame	•
Proprietăți produs	
Material	Oțel inoxidabil
Culoare	Oțel inoxidabil
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime netă în mm	550
Dimensiuni exterioare, lățime netă în mm	541
Dimensiuni exterioare, adâncime netă în mm	295
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	585
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	330

FFK 01

Compartiment cu filtru de scame - inox

Pentru filtrarea scamelor și particulelor mari din soluția de spumă.



EAN: 4002512085953 / Numărul materialului: 04637900 /

Vechi Numărul materialului: 59510022D

Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	700
---	-----

Greutate netă [kg]	12,00
--------------------	-------

Greutate brută în kg	13,00
----------------------	-------