

C 4060 WM 2

1 sistem de plată pentru aparat - inox

Cu unitate de acceptare mecanică pentru jetonul nr. 2.



- Potrivit pentru utilizarea programelor
- Aparat electrocasnic pentru instalarea pe capacul mașinii
- Cu ecran LED pentru înștiințarea plății, pornire și operare
- Elemente disponibile drept accesorii
- Înălțime: 25,8, lățime: 17,5, adâncime: 15,5 cm

EAN: 4002513258042 / Numărul materialului: 05708610 /

Vechi Numărul materialului: 59406002D

Clasificarea produsului	
Mașini de spălat	•
Uscătoare	•
Calandre	•
Categorie mașină/accesoriu	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4060 WM 2

1 sistem de plată pentru aparat - inox

Cu unitate de acceptare mecanică pentru jetonul nr. 2.



EAN: 4002513258042 / Numărul materialului: 05708610 /

Vechi Numărul materialului: 59406002D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
Categorie de produse	
Sistem de plată	•
Proprietăți produs	
Material	Oțel inoxidabil
Culoare	Oțel inoxidabil

C 4060 WM 2

1 sistem de plată pentru aparat - inox

Cu unitate de acceptare mecanică pentru jetonul nr. 2.



EAN: 4002513258042 / Numărul materialului: 05708610 /

Vechi Numărul materialului: 59406002D

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni exterioare, înălțime netă în mm	258
Dimensiuni exterioare, lățime netă în mm	176
Dimensiuni exterioare, adâncime netă în mm	155
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	325
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	245
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	195
Greutate netă [kg]	3,30
Greutate brută în kg	5,00

Conformitate, certif., simb.

CE

•