


CKSL

Tastă pentru cartele inteligente

Pentru blocarea/deblocarea de către utilizator a sistemului Profitronic M.



- Adecvat pt. PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Compatibil cu modelele PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Compatibil cu PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Compatibilă cu modelele PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

EAN: 4002513737295 / Numărul materialului: 06235420 /

Vechi Numărul materialului: 59170179D

Clasificarea produsului	
Mașini de spălat	•
Uscătoare	•
Categorie mașină/accesoriu	
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
Categorie de produse	
Documentație proces/documentație de operare/comunicare	•
Alte accesorii	•
Proprietăți produs	
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	95
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	110
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	80
Greutate netă [kg]	0,00
Greutate brută în kg	0,02