


CKSP

Păstrați cardul inteligent

Pentru memorarea și transferul datelor referitoare la programele de funcționare.



- Adecvat pt. PW 6107, PW 6137, PW 6167, PW 6207, PW 6241, PW 6321
- Compatibil cu modelele PW 6163, PW 6243, PW 6323
- Compatibil cu PT 8257 (WP), PT 8337 (HW/PT), PT 8407 (HW)
- Compatibilă cu modelele PT 8507 (HW), PT 8807 (HW)

EAN: 4002513737318 / Numărul materialului: 06235450 /
Vechi Numărul materialului: 59170181D

Clasificarea produsului

Mașini de spălat

•

Uscătoare

•

Categorie mașină/accesoriu

PT 8257

•

PT 8257 WP

•

PT 8337

•

PT 8337 HW

•

PT 8337 WP

•

PT 8407

•

PT 8407 HW

•

PT 8507

•

PT 8507 HW

•

PT 8807

•

PT 8807 HW

•

PW 413

•

PW 418

•

PW 6107

•

PW 6137

•

PW 6163

•

PW 6167

•

PW 6207

•

PW 6241

•

PW 6243

•

PW 6321

•

PW 6323

•

PW 811

•

PW 814

•

PW 818

•

Categorie de produse

Documentație proces/documentație de operare/
comunicare

•

Alte accesorii

•

Proprietăți produs

Dimensiuni și greutate

Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm

95

Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm

110

Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm

80

Greutate netă [kg]

0,01

Greutate brută în kg

0,03