

KM 2014

Plită cu gaz

cu un arzător dublu de wok pentru o capacitate mai mare.



- Comenzi simple – operare cu o singură mână de la butonul rotativ
- Versatilitate deosebită – 4 arzătoare, cu 1 wok dublu
- Siguranță extremă – funcție GasStop
- Curățare rapidă – suporturi pt.vase ComfortClean lavabile automat

EAN: 4002514420554 / Numărul materialului: 07126980 /  
Vechi Numărul materialului: 26201450GR

<b>Tip de încălzire</b>	
Tip de încălzire	Gaz
<b>Tip construcție</b>	
Independent de aparatul de gătit	•
<b>Design</b>	
Suporturi de vase din fontă (emailat negru mat)	•
Integral din oțel inoxidabil	•
<b>Detalii zonă de gătit</b>	
Număr de zone de gătit	4
<b>Puterea nominală a arzătorului pe gaz</b>	
Arzător mic în kW	1,00
Arzător mediu în kW	1,75
Arzător mare în kW	2,60
Arzător dublu pentru wok în kW	4,20
<b>zona 1 de gătit/suprafață de gătit</b>	
Poziție	față stânga
Tip	Arzător wok dublu
<b>al 2-lea arzător/supr. gătit</b>	
Poziție	stânga spate
Tip	Arzător economic
<b>al 3-lea arzător/supr de gătit</b>	
Poziție	dreapta spate
Tip	Arzător standard
<b>al 4-lea arzător/supr de gătit</b>	
Poziție	dreapta față
Tip	Arzător standard
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Operare prin butoane rotative	•
<b>Curățare confortabilă</b>	
Suport de vas lavabil în mașina de spălat vase	•
Arzător PerfectClean	•
<b>Siguranță</b>	
GasStop	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni (Î x L x A) în mm	90 x 650 x 520
Dimensiuni în mm (lățime)	650
Dimensiuni în mm (înălțime)	90
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	560
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	480
Greutate în kg	14
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Tensiune în V	230-240
Frecvență în Hz	50-60
<b>Accesorii furnizate</b>	
Cablu de alimentare	Da

