

B 995 D

Calandru

cu funcție de aburi pentru rezultate optime și chiar mai mult confort.



- Grație presiunii, eforturile fizice sunt eliminate complet
- Călcare comodă a rufelor voluminoase – placă de încălzire lată
- Viteze de lucru individuale, grație vitezei variabile a rolei
- Călcați ușor articole dificile – capăt de rolă liber
- Rezultate optime chiar și cu textile uscate –Curățarea cu aburi

EAN: 4002514443690 / Numărul materialului: 07222760 /
Vechi Numărul materialului: 13099502D

| | |
|--|-----------|
| Design | |
| Culoare | Alb lotus |
| Rezultate perfecte la călcat | |
| Selectarea temperaturii în funcție de articolele textile | • |
| Presiune de contact ridicată (N/cm ²) | 0,35 |
| Placă de introducere a rufelor pentru o introducere ușoară | • |
| Placa de intrare comodă cu spațiu de stocare amplu | • |
| Bară de aerisire pentru o răcire fără cute | • |
| Funcție pentru abur | • |
| Capacitatea generatorului de aburi în l | 0,84 |
| Tehnologie cu rezervor dublu | • |
| Utilizează apă de la robinet | • |
| Călcare care economisește timp | |
| Lungimea rolei în mm | 830 |
| Viteză variabilă a rolei | • |
| Căptușeală pe rolă pentru absorbția umidității | • |
| Confortul utilizatorului | |
| Călcatul în poziție așezat este posibil fără efort | • |
| Capăt de rolă liber | • |
| Panou de comandă clar | • |
| Mecanism de pliere comod | • |
| Manevrabilitate ridicată mulțumită celor patru role | • |
| Siguranță | |
| Protecție automată pentru degete | • |
| Decuplare de urgență | • |
| Stabilitate bună | • |
| Date tehnice | |
| Dimensiuni în mm (lățime) | 985 |
| Dimensiuni în mm (înălțime) | 959 |
| Dimensiuni în mm (adâncime) | 380 |
| Dimensiuni în mm (lățime), pliat | 500 |
| Dimensiuni în mm (înălțime), pliat | 1055 |
| Dimensiuni în mm (adâncime), pliat | 380 |
| Putere electrică totală în kW | 3,50 |
| Frecvență în Hz | 50-60 |
| Accesorii furnizate | |
| Peliculă adezivă pentru selectorul de temperatură | • |
| Pâlnie pentru recipientul pentru apă | • |