

US 6008

Plintă cu sertar

Pt. ergonomie la încărc. și descărc. rufelor în și din maș. de sp. și uscător.



- Adecvat pentru PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Înălțime: 32, lățime: 69,2, adâncime: 68,5 cm

EAN: 4002514754567 / Numărul materialului: 07687630 /
Vechi Numărul materialului: 59600803D

Clasificarea produsului	
Mașini de spălat	•
Categorie mașină/accesoriu	
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 6080	•
PW 6088	•
Categorie de produse	
Plintă/bază	•
Proprietăți produs	
Material	Oțel inoxidabil, Oț. galv. vops. cp. electrost.
Culoare	Oțel inoxidabil, Oțel față, oțel, Octoblue lat.
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime netă în mm	320
Dimensiuni exterioare, lățime netă în mm	692
Dimensiuni exterioare, adâncime netă în mm	685
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	370
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	740
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	740
Greutate netă [kg]	39,20
Greutate brută în kg	39,20