

UG 6008

Plintă închisă

Pt. ergonomie la încărc. și descărc. rufelor în și din maș. de sp. și uscător.



- Adecvat pentru PW 5082, PW 6080, Mopstar 80
- Compatibil cu modelele PT 5186, PT 7186
- Înălțime: 33,6, lățime: 69,2, adâncime: 68,6 cm

EAN: 4002514759364 / Numărul materialului: 07689330 /
Vechi Numărul materialului: 59600801D

Clasificarea produsului	
Mașini de spălat	•
Categorie mașină/accesoriu	
PT 5186	•
PT 7186	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 6080	•
PW 6088	•
Categorie de produse	
Plintă/bază	•
Proprietăți produs	
Material	Oțel inoxidabil, Oț. galv. vops. cp. electrost.
Culoare	Oțel inoxidabil
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime netă în mm	336
Dimensiuni exterioare, lățime netă în mm	692
Dimensiuni exterioare, adâncime netă în mm	686
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	350
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	700
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	700
Greutate netă [kg]	18,30
Greutate brută în kg	22,60