

UG 5010

Plintă închisă

Pt. ergonomie la încărc. și descărc. rufelor în și din maș. de sp. și uscător.



- Adecvat pentru PW 5105, Mopstar 130
- Înălțime: 33,6, lățime: 78,3, adâncime: 69,2 cm

EAN: 4002514984933 / Numărul materialului: 09038870 /
Vechi Numărul materialului: 59501001D

Clasificarea produsului	
Mașini de spălat	•
Categorie mașină/accesoriu	
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
Categorie de produse	
Plintă/bază	•
Proprietăți produs	
Material	Oț. galv. vops. cp. electrost.
Culoare	Albastru Octoblue
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime netă în mm	336
Dimensiuni exterioare, lățime netă în mm	783
Dimensiuni exterioare, adâncime netă în mm	692
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	342
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	811
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	702
Greutate netă [kg]	21,10
Greutate brută în kg	24,40