

WW 85 B
Cadă pentru rufe, albastră
Cu o capacitate de 85 l.



- Adecvat pentru FG 85
- Înălțime (inclusiv mânerule): 34,5, lățime: 80, adâncime: 54 cm

EAN: 4002515031278 / Numărul materialului: 09121090 /
Vechi Numărul materialului: 59100009D

Clasificarea produsului	
Mașini de spălat	•
Uscătoare	•
Calandre	•
Incinte uscare	•
Categorie mașină/accesoriu	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•

WW 85 B
Cadă pentru rufe, albastră
Cu o capacitate de 85 l.



EAN: 4002515031278 / Numărul materialului: 09121090 /
Vechi Numărul materialului: 59100009D

PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

WW 85 B
Cadă pentru rufe, albastră
Cu o capacitate de 85 l.

EAN: 4002515031278 / Numărul materialului: 09121090 /
Vechi Numărul materialului: 59100009D

PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PIB 100	•

WW 85 B
Cadă pentru rufe, albastră
Cu o capacitate de 85 l.



EAN: 4002515031278 / Numărul materialului: 09121090 /
Vechi Numărul materialului: 59100009D

Categorie de produse	
Sistem de depozitare/transport	•
Proprietăți produs	
Material	Plastic
Culoare	Albastru
Volum în l	85
Dimensiuni și greutate	
Dimensiuni exterioare, înălțime netă în mm	300
Dimensiuni exterioare, lățime netă în mm	800
Dimensiuni exterioare, adâncime netă în mm	550
Dimensiuni exterioare, înălțime brută în mm	340
Dimensiuni exterioare, lățime brută în mm	800
Dimensiuni exterioare, adâncime brută în mm	550
Greutate netă [kg]	2,75
Greutate brută în kg	3,00