

PUR 68 W

Hotă cu montare pe perete

cu comut EasySwitch sensibil la atingere pt utiliz confortabil și iluminare LED



- Design atemporal – boltă cu lățimea de 598 mm
- Puternic – 650 m³/h la nivel Booster
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Sigură și ușor de curățat – Miele CleanCover
- Potrivită pentru orice casă – pentru evacuare sau recirculare

A

EAN: 4002515710784 / Numărul materialului: 10351360 /
Vechi Numărul materialului: 28416854D

Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUW 20
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 12-P
Design	
Culoare	Oțel inoxidabil
Culori RAL prin construcție specială la cerere	•
Personalizare posibilă la cerere	•
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Oră de oprire Booster programabilă	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Consum energetic anual în kWh/an	47
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Consum energetic anual în kWh/an	47,0
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
LED	•
Număr x W	2 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	330 lx
Temperatură de culoare în K	3000 Kelvin
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.a.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	265
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	320
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	395
Debit de aer la Nivelul Booster (m ³ /h) conform EN 61591	650
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	47,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	52,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	56,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	67,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	32,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	37,0

PUR 68 W

Hotă cu montare pe perete

cu comut EasySwitch sensibil la atingere pt utiliz confortabil și iluminare LED



EAN: 4002515710784 / Numărul materialului: 10351360 /
Vechi Numărul materialului: 28416854D

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13 41,0

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13 52,0

Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591 190

Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591 270

Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591 330

Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591 460

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 54,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 60,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 64,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 71,0

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13 39,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13 45,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13 48,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13 56,0

Siguranță

Oprire de siguranță •

Date tehnice

Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm 685–1005

Înălțimea totală a hotei pentru recirculare și mod extern în mm 815–1135

Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm) 685

Lățime boltă în mm 598

Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm 1005

Înălțime boltă în mm 62

Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm) 815

Adâncime boltă în mm 500

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm 1135

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm 450

Greutate netă în kg 21,0

Lungime cablu de alimentare în m 1,5

Fișă standard montată •

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm 650

Putere electrică totală în kW 0,22

Tensiune în V 230

Tensiune nominală siguranță în A 10

Număr de faze 1

Frecvență în Hz 50

Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus •

PUR 68 W

Hotă cu montare pe perete

cu comut EasySwitch sensibil la atingere pt utiliz confortabil și iluminare LED



EAN: 4002515710784 / Numărul materialului: 10351360 /


Vechi Numărul materialului: 28416854D

Cuplaj de aerisire sus și în spate	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Coș telescopic	•
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•
Accesorii opționale	
Filtru cu carbon activ	Nein
Filtru de cărbune activ, poate fi reactivat	DKF 12-R

PUR 68 W

Hotă cu montare pe perete

cu comut EasySwitch sensib la atingere pt utiliz confortab și iluminare LED



PUR68W, PUR62W Living, DA416-6, DA416-7 (Installation drawing)