

## PUR 98 D

Hotă de tip insulă

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.



- Design atemporal – boltă din inox 898 mm largă
- Puternic – 650 m<sup>3</sup>/h la nivel Booster
- Filtrare eficientă – filtru de grăsimi din inox în 10 straturi
- Sigură și ușor de curățat – Miele CleanCover
- Potrivită pentru orice casă – pentru evacuare sau recirculare

A

EAN: 4002515712214 / Numărul materialului: 10351380 /  
Vechi Numărul materialului: 28410857D

Tip construcție	
Hotă de tip insulă	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUI 32
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 12-P
Design	
Culoare	Oțel inoxidabil
Personalizare posibilă la cerere	•
Confortul utilizatorului	
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Oră de oprire Booster programabilă	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Consum energetic anual în kWh/an	51,8
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Consum energetic anual în kWh/an	51,8
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	3
Iluminare	
LED	•
Număr x W	4 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	500 lx
Temperatură de culoare în K	3000 Kelvin
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.a.	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	280
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	330
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la Nivelul Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	650
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	48,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	57,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	69,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	31,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	35,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	39,0

## PUR 98 D

Hotă de tip insulă

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.



EAN: 4002515712214 / Numărul materialului: 10351380 /  
Vechi Numărul materialului: 28410857D

Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 51,0

### Recirculare

Debit de aer la Nivelul 1 (m³/h) conform EN 61591 190

Debit de aer la Nivelul 2 (m³/h) conform EN 61591 270

Debit de aer la Nivelul 3 (m³/h) conform EN 61591 330

Debit de aer la nivelul 1 Booster (m³/h) conform EN 61591 460

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 57,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 62,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3 66,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3 73,0

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 40,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 µPa) conform EN 60704-2-13 45,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 49,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 µPa) conform EN 60704-2-13 56,0

### Siguranță

Oprire de siguranță •

### Date tehnice

Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm) 690

Lățime boltă în mm 898

Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm 990

Înălțime boltă în mm 70

Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm) 750

Adâncime boltă în mm 598

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm 1060

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm 450

Greutate netă în kg 34,0

Conexiune cu circuite nemodificabile •

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm 650

Putere electrică totală în kW 0,23

Tensiune în V 230

Tensiune nominală siguranță în A 10

Număr de faze 1

Frecvență în Hz 50

### Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus •

Diametrul conductei de evacuare în mm 150

Coș telescopic •

### Accesorii furnizate

Clapetă unisens •

### Accesorii opționale

Filtru cu carbon activ Nein

Filtru de cărbune activ, poate fi reactivat DKF 12-R

PUR 98 D


Hotă de tip insulă

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.

## PUR 98 D

Hotă de tip insulă

cu întrerupătoare și iluminare cu LED-uri eficiente, pentru o utilizare simplă.



DA 410-6, DA 4208 D, DA 4208 D EXTA, DA 6396 D, DA 6596 D, PUR 98 D (Installation drawing)