

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



- Design Family – în baza aparatelor Miele încorporate
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Puternic – 640 m3/h la nivel Booster
- Eficiență energetică și silențiozitate – motor ECO puternic
- Silențios plăcut – Pachetul Silence Miele



EAN: 4002515935965 / Numărul materialului: 10750330 /
Vechi Numărul materialului: 28669840D

Informații generale	
Identificator de model	DA 6698 W Puristic Edition 6000
Număr material producător	10750330
Număr EAN	4002515935965
Clasă de marketing	Diamond
Tip construcție	
Hotă cu montare pe perete	•
Tipul și designul construcției	
Culoare	Negru obsidian
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUW 20
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 12-P
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Comenzi electronice	•
Con@ctivity	Da
Comenzi tactile	•
Comenzi	Comenzi tactile pe sticlă
Aplicația Miele@mobile	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Niveluri Booster	1
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ	•
Pachet Silence	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Consum energetic anual în kWh/an	24,6
Motor ECO (motor c.c.)	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	24,6
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	3
Iluminare	
Număr x W	3 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	670 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



EAN: 4002515935965 / Numărul materialului: 10750330 /
Vechi Numărul materialului: 28669840D

Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	200
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	300
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	400
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	640
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	36,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	44,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	52,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	63,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	21,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	29,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	37,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	110
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	185
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	315
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	460
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	63,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	72,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	30,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	48,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	57,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	898
Înălțimea totală a hotei cu mod de evacuare și mod extern în mm	710–1030
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	840–1160
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	710

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



EAN: 4002515935965 / Numărul materialului: 10750330 /

Vechi Numărul materialului: 28669840D

Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1030
---	------

Înălțime boltă în mm	85
----------------------	----

Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	840
--	-----

Adâncime boltă în mm	500
----------------------	-----

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	1160
--	------

Greutate netă în kg	26,0
---------------------	------

Lungime cablu de alimentare în m	1,5
----------------------------------	-----

Fișă standard montată	•
-----------------------	---

Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
---	-----

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
--	-----

Număr de faze	1
---------------	---

Putere electrică totală în kW	0,08
-------------------------------	------

Tensiune în V	230
---------------	-----

Tensiune nominală siguranță în A	10
----------------------------------	----

Frecvență în Hz	50
-----------------	----

Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus	•
--------------------------------------	---

Diametrul conductei de evacuare în mm	150
---------------------------------------	-----

Coș telescopic	•
----------------	---

Combinăție cu plita cu inducție cu activare prin WiFi de la Miele	Recomandat
---	------------


Accesorii furnizate

Clapetă unisens	•
-----------------	---

DA 6698 W Puristic Edition 6000

Hotă cu montare pe perete

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



DA 6698 W, CLST (Installation drawing)