

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



- Design Family – în baza aparatelor Miele încorporate
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Puternic – 730 m3/h la nivel Booster
- Eficiență energetică și silențiozitate – motor ECO puternic
- Silențios plăcut – Pachetul Silence Miele



EAN: 4002515936979 / Numărul materialului: 10750470 /
Vechi Numărul materialului: 28669845D

Informații generale	
Identificator de model	DA 6698 D Puristic Version 6000
Număr material producător	10750470
Număr EAN	4002515936979
Clasă de marketing	Diamond
Tip construcție	
Hotă de tip insulă	•
Tipul și designul construcției	
Culoare	Negru obsidian
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUI 32
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 12-P
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Comenzi electronice	•
Con@ctivity	Da
Comenzi tactile	•
Comenzi	Comenzi tactile pe sticlă
Aplicația Miele@mobile	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Niveluri Booster	1
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ	•
Pachet Silence	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Consum energetic anual în kWh/an	32,1
Motor ECO (motor c.c.)	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	32,1
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	3
Iluminare	
Număr x W	4 x 3 W
Intensitatea luminii în lx	820 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Suflantă cu funcție dublă	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



EAN: 4002515936979 / Numărul materialului: 10750470 /
Vechi Numărul materialului: 28669845D

Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	200
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	320
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	450
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	730
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	35,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	44,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	65,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	20,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	29,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	115
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	210
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	330
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	480
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	55,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	73,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	30,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	49,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	58,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	898
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	705
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1005
Înălțime boltă în mm	85
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	765

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.




EAN: 4002515936979 / Numărul materialului: 10750470 /
Vechi Numărul materialului: 28669845D

Adâncime boltă în mm	598
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	1075
Greutate netă în kg	35,0
Conexiune cu circuite nemedificabile	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Distanța de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Număr de faze	1
Putere electrică totală în kW	0,11
Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Note referitoare la instalare	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Coș telescopic	•
Combinăție cu plită cu inducție cu activare prin WiFi de la Miele	Recomandat
Accesorii furnizate	
Clapetă unisens	•

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)