

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



- Design Family – în baza aparatelor Miele încorporate
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Puternic – 730 m<sup>3</sup>/h la nivel Booster
- Eficiență energetică și silențiozitate – motor ECO puternic
- Silențios plăcut – Pachetul Silence Miele



EAN: 4002515936979 / Numărul materialului: 10750470 /  
Vechi Numărul materialului: 28669845D

<b>Tip construcție</b>	
Hotă de tip insulă	•
<b>Tipul și designul construcției</b>	
Culoare	Negru obsidian
<b>Moduri de funcționare</b>	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUI 32
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF 12-P
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Comenzi tactile	•
Aplicația Miele@mobile	•
Temp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsime programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Pachet Silence	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Consum energetic anual în kWh/an	32,1
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	32,1
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
<b>Sistem de filtrare</b>	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	3
<b>Iluminare</b>	
LED	•
Număr x W	4 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	820 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
<b>Suflantă</b>	
Ventilator cu două funcții	•
Motor c.c.	•
<b>Evacuare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	200
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	320
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	450
Debit de aer la Nivelul Booster (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	730
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	35,0

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



EAN: 4002515936979 / Numărul materialului: 10750470 /

Vechi Numărul materialului: 28669845D

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	44,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 1 pW) conf. cu EN 60704-3	65,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	20,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	29,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la nivelul Booster (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	50,0
<b>Recirculare</b>	
Debit de aer la Nivelul 1 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	115
Debit de aer la Nivelul 2 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	210
Debit de aer la Nivelul Intensive (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	480
Debit de aer la Nivelul 3 (m <sup>3</sup> /h) conform EN 61591	330
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Nivel de putere zgomot la setarea Intensive (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	73,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	55,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	30,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	49,0
Nivel de presiune zgomot la nivelul Intensive (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	58,0
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
<b>Date tehnice</b>	
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	705
Lățime boltă în mm	898
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1005
Înălțime boltă în mm	85
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	765
Adâncime boltă în mm	598
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	1075
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450
Greutate netă în kg	35,0
Conexiune cu circuite nemodificabile	•
Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm	650
Putere electrică totală în kW	0,11

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.




EAN: 4002515936979 / Numărul materialului: 10750470 /  
Vechi Numărul materialului: 28669845D

Tensiune în V	230
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
<b>Note referitoare la instalare</b>	
Racord tubulatură de evacuare în sus	•
Diametrul conductei de evacuare în mm	150
Coș telescopic	•
Combinăție cu plită cu inducție cu activare prin WiFi de la Miele	Recomandat
<b>Accesorii furnizate</b>	
Clapetă unisens	•
<b>Accesorii opționale</b>	
Filtru cu carbon activ	Nein
Filtru de cărbune activ, poate fi reactivat	DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)