

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



- Design Family – în baza aparatelor Miele încorporate
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Puternic – 730 m³/h la nivel Booster
- Eficiență energetică și silențiozitate – motor ECO puternic
- Silențios plăcut – Pachetul Silence Miele



EAN: 4002515937006 / Numărul materialului: 10750490 /
Vechi Numărul materialului: 28669855D

Tipul și designul construcției	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil
Tip construcție	
Hotă de tip insulă	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Se poate adapta
Kit conversie pentru recirculare (se comandă separat)	DUI 32
Filtru cu cărbune activ (se comandă separat)	DKF12-1
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Comenzi tactile	•
Comenzi	Comenzi tactile pe sticlă
Aplicația Miele@mobile	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Niveluri Booster	1
Timp de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune activ	•
Pachet Silence	•
Eficiență și durabilitate	
Consum energetic anual în kWh/an	32,1
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Motor ECO	•
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	A
Motor c.c.	•
Sistem PowerManagement	•
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Curățare confortabilă	
Interior boltă ușor de curățat – CleanCover	•
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	3
Iluminare	
Număr x W	4 x 3 W
Intensitatea luminii în Lx	820 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Funcție de reducere a luminozității	•
Suflantă	
Ventilator cu două funcții	•
Evacuare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	200
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	320
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	450
Debit de aer la nivelul booster 1 (m ³ /h)	730

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



EAN: 4002515937006 / Numărul materialului: 10750490 /

Vechi Numărul materialului: 28669855D

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	35,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	44,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	65,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	20,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	29,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	38,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	50,0
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	115
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	210
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	330
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	480
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	45,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	55,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 1 pW) conform EN 60704-3	64,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	73,0
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	30,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13	40,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	49,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13	58,0
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Sticlă de siguranță monostrat (ESG)	•
Date tehnice	
Lățime boltă în mm	898
Înălțime totală pentru ventilație și externă în in. (mm)	705
Înălțimea totală pentru hote cu mod de evacuare și mod extern în mm	1005
Înălțime boltă în mm	85
Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm)	765
Adâncime boltă în mm	598
Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm	1075
Greutate netă în kg	35,0
Conexiune cu circuite nemodificabile	•
Înălțime minimă deasupra plitelor electrice în mm	450

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



EAN: 4002515937006 / Numărul materialului: 10750490 /

Vechi Numărul materialului: 28669855D

Distanță de siguranță minimă deasupra plitelor cu gaz (putere totală max. 12,6 kW, arzător ≤ 4,5 kW) în mm 650

Număr de faze 1

Putere electrică totală în kW 0,11

Tensiune în V 230

Tensiune nominală siguranță în A 10

Frecvență în Hz 50

Note referitoare la instalare

Racord tubulatură de evacuare în sus •

Diametrul conductei de evacuare în mm 150

Coș telescopic •

Combi-nație cu plita cu inducție cu activare prin WiFi de la Miele Recomandat

Accesorii furnizate

Clapetă unisens •


Accesorii opționale

Filtru de cărbune activ, poate fi reactivat DKF 12-R

DA 6698 D Puristic Version 6000

Hotă de tip insulă

cu LED-uri eficiente energetic și comenzi tactile pentru utilizare simplă.



DA 6698 D, CLST (Installation drawing)