

KWT 6422 i

Unitate de păstrare a vinurilor încastată
cu FlexiFrame și suport de prezentare 3D sticlă, pentru cunoscătorii de vinuri.



- Depozitare flexibilă a sticlelor de vin, grație FlexiFrame Plus
- Păstrarea vinului în mai multe zone de temperatură separate
- Zonă de răcire fără mirosuri, mulțumită filtrelor Active AirClean
- Puneți vinurile într-o lumină favorabilă – sistem de iluminat LED



EAN: 4002515947432 / Numărul materialului: 10792890 /
Vechi Numărul materialului: 36642200EU1

Categorie de aparate electrocasnice	
Unitate de păstrare a vinurilor	•
Tip construcție	
Aparat electrocasnic încastat	•
Aparat electrocasnic integrat	•
Balama ușă	dreapta
Balamale ușă convertibile	•
Montare alăturată posibilă	•
Design	
Iluminare compartiment vinuri	iluminare LED
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Accesorii necesare	XKS 3130 W
DynaCool	•
SoftClose	•
Sistem Silence	•
Nr. de rafturi din lemn	2
Material pentru grătare din lemn	Beechwood
Număr de grilaje FlexiFrame	2
NoteBoard	Da
Suport de prezentare 3D sticlă	•
Depozitare cu vibrații reduse	•
Comenzi	
Concept funcțional	TouchControl
Regularizare independentă a temperaturii pentru compartimentele de frigider și congelator	Nu
Nr. zone de temperatură	2
Setare interval temperatură minimă în °C	5
Setare interval temperatură maximă în °C	20
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	G
Consum energetic anual în kWh	150,38
Consum de energie în 24 h în kWh	0,41
Siguranță	
Funcția de blocare	•
Alarmă acustică ușă	•
Alarmă acustică de temperatură	•
Alarmă optică pentru ușă	•
Alarmă optică de temperatură	•
Date tehnice	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	570
Înălțime minimă nișă în mm	874
Înălțime maximă nișă în mm	890
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	557
Înălțime aparat electrocasnic în mm	872
Adâncime aparat electrocasnic în mm	550
Greutate în kg	50,0
Tehnologie de balama a ușii	Ușă fixă

KWT 6422 i

Unitate de păstrare a vinurilor încastată

cu FlexiFrame și suport de prezentare 3D sticlă, pentru cunoscătorii de vinuri.



EAN: 4002515947432 / Numărul materialului: 10792890 /

Vechi Numărul materialului: 36642200EU1

Greutate max. ușă frontală – frigider, în kg	20
Clasa climatică	SN-ST
Compartiment frigider în l	97
Compartiment vin în l	97
Capacitate utilă totală în l	97
Capacitate sticle Bordeaux de 0,75 l (nr. de sticle)	30 sticle
Timp de păstrare în caz de defecțiune în ore	0
Clasa de emisii de zgomot acustic în aer (A–D)	B
Emisii sonore în dB(A) re 1 pW	32
Consum de curent (mA)	1000
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Frecvență în Hz	50
Lungime cablu de alimentare în m	2,0


Accesorii furnizate

Filtru Active AirClean

•

KWT 6422 i


Unitate de păstrare a vinurilor încastată
cu FlexiFrame și suport de prezentare 3D sticlă, pentru cunoscătorii de vinuri.



KWT6422i, *footnote, Installation draw


ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw



ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

KWT6422i, KWT6422i-1, Installation draw



KWT6422i, KWT6422i-1, Interior dimensions (Installation drawings)