

KM 6565 FR

Plită electrică autonomă

cu lățime maximă pentru un gătit și confort al utilizatorului optime.



- Selectare rapidă și intuitivă cu tastele numerice – Smart Select
- Design atractiv – lățime de 942 mm cu ramă de jur împrejur
- Versatilitate deosebită – 4 zone de gătit, incl. 1 extinsă/2 Vario
- Rapiditate fără egal – 1 zonă de gătit ExtraSpeed
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity


EAN: 4002515997628 / Numărul materialului: 10882070 /
Vechi Numărul materialului: 26656500D

Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Electric
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Cadru din inox	•
Instalare cu montare la suprafață	•
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	4
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	față stânga
Tip	Inel cu un singur circuit
Dimensiune în mm	Ø 145
Valoare nominală max. în W	1200
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	stânga spate
Tip	Inel cu dublu-circuit
Dimensiune în mm	Ø 120 / Ø 210
Valoare nominală max. în W	750/2200
al 3-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	centru spate
Tip	ExtraSpeed
Dimensiune în mm	Ø 145 / Ø 210 / Ø 270
Valoare nominală max. în W	1050/2050/3200
al 4-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	dreapta spate
Tip	Zonă caserole
Dimensiune în mm	Ø 170 / 170x290
Valoare nominală max. în W	1500/2600
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	Smart Select
Funcție automată Con@ctivity 3.0	•
Zonă de gătit extinsă	•
Culoare afișaj	Galben
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Oprire de siguranță	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Protecție ștergere	•
Cronometru	•
Eficiență și durabilitate	
Folosirea căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0

KM 6565 FR

Plită electrică autonomă

cu lățime maximă pentru un gătit și confort al utilizatorului optime.



KM 6565 FR (Installation drawing)