

WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A | 9 kg | 1600 rpm | M Touch | dozare automată | QuickPowerWash



- Testate timp de 20 de ani de îngrijire perfectă a rufelor*
- Economisiți energie cu cea mai bună clasă de eficiență energetică (A)
- M Touch – simple control by tapping or swiping
- Dozare precisă și automată a detergentului cu TwinDos®**
- QuickPowerWash asigură rezultate rapide și eficiente în doar 49 de minute***

* În timpul fazei de dezvoltare a seriei W1 de mașini de spălat, Miele a testat modele și componente centrale în 5000 de cicluri de spălare (= 5 cicluri de spălare pe săptămână timp de 50 de săptămâni pe an) în diverse programe. Mai multe: miele.com/20years

** Brevet EP 2 784 205

*** Această se aplică tuturor mașinilor de spălat Miele care permit punerea în aplicare a parametrilor de proces și a celor aferenți mașinii prezentați în rezumatul buletinului de testare WL 1110/18.



EAN: 4002516024422 / Numărul materialului: 10931260 /

Vechi Numărul materialului: 11WR8606D

Tip construcție	
Adecvat pentru stivuire	•
Montare alăturată	•
Glisare spre interior	•
Balama ușă	dreapta
Model	
Marcă produs	W1 White Edition
Încărcare frontală	•
Centrifugare	
Viteză maximă de centrifugare	1600
Înterupere clătire	•
Funcție fără centrifugare	•
Design	
Culoarea aparatului	Alb lotus
Culoare panou de comandă	Alb lotus
Design ușă	Alb lotus cu inel cromat
Versiune panou de comandă	Înclinat 5°
Tip comandă	Operare tactilă
Afișaj	MTouch
Putere de curățare	
Tehnologie inovatoare PowerWash	•
Dozaj automat al detergentului TwinDos	•
Dozator proporțional CapDosing	•
Opțiuni pete	•
Igienă certificată împotriva virusurilor	•
Întreținere rufe delicate	
Tambur cu structură de fagure	•
Încărcare în kg	9,0
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Start întârziat până la 24 de ore	•
Afișare timp rămas	•
Afișare oră din zi	•
Indicator de etapă a programului	•
Asistent spălare	•
Text informativ	•
Programe preferate	•
Iluminare tambur	LED
MultiLingua	•
Sertar cu funcție AutoClean pentru detergent	•
AddLoad	•
Eficiență și durabilitate	
Clasă de eficiență energetică (A–G)	A
Consum ponderat de energie per 100 de cicluri de funcționare pentru ciclul de spălare în kWh	49
Consum ponderat de apă per ciclu în l	48
Clasă de eficiență centrifugare	A
Clasa emisiilor de zgomot acustic în aer (ciclu centrifugare)	A

WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A | 9 kg | 1600 rpm | M Touch | dozare automată | QuickPowerWash



EAN: 4002516024422 / Numărul materialului: 10931260 /

Vechi Numărul materialului: 11WR8606D

Emisii de sunet în timpul ciclului de centrifugare în dB(A) la 1 pW 68

Durata programului „Eco 40–60” la capacitate nominală	199
Putere nominală în stare oprit în W	0,30
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,70
EcoFeedback	•
Spălare la temperatură joasă „Rece” și „20 °C”	•
Control automat al încărcării	•
Debitmetru	•
Controlul spumării	•
Motor ProfiEco	•
Programe spălare	
QuickPowerWash	•
Automat plus	•
Bumbac (colorate)	•
Călcare minimă	•
Delicate	•
Cămăși	•
Mătase (spălare manuală)	•
Rufe din lână (spălare manuală)	•
Express 20	•
Culori închise	•
Denim	•
Îmbrăcămintă outdoor	•
Impermeabilizare	•
Îmbrăcămintă sport	•
Pantofi sport	•
Pilote de puf	•
Perne	•
Puf	•
Perdele	•
Bumbac igienic	•
Mașină de curățat	•
Săgeată bumbac	•
Prima spălare	•
Clătire separată	•
Apretare	•
Evacuare/Centrifugare	•
ECO 40-60	•
Suplimente la spălare	
SingleWash	•
Scurt	•
Înmuiere	•
Prespălare	•
Apă plus	•
Ciclu de clătire suplimentară	•
Foarte silențios	•
Pre-călcare cu abur	•
Alarmă	•

WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:

A | 9 kg | 1600 rpm | M Touch | dozare automată | QuickPowerWash



EAN: 4002516024422 / Numărul materialului: 10931260 /

Vechi Numărul materialului: 11WR8606D

AllergoWash

Siguranță	•
Sistem de protecție a apei	Waterproof-System
Blocare de siguranță	•
Cod PIN	•
Interfață optică	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	596
Dimensiuni în mm (înălțime)	850
Dimensiuni în mm (adâncime)	643
Adâncimea aparatului electrocasnic în mm cu ușa deschisă	1077
Greutate în kg	94
Putere electrică totală în kW	2,10-2,40
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Frecvență în Hz	50
Lungimea furtunului de admisie apă în m	1,60
Lungimea furtunului de evacuare apă în m	1,50
Lungime cablu de alimentare în m	2
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
3 capsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher pentru 5 cartușe Miele UltraPhase	•

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?], [?][?], [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


WWR860WPS PWash2.0&TDosXL&WiFi

Mașină de spălat cu încărcare frontală W1:


A | 9 kg | 1600 rpm | M Touch | dozare automată | QuickPowerWash




W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, fascia 5 degree, measures in mm