

KM 7201 FR

Plită cu inducție autonomă

cu 4 zone de gătit circulare la un preț redus atractiv



- Utilizare facilă – EasySelect
- 4 zone de gătit circulare cu diverse dimensiuni
- O lățime de 574 mm cu cadru din inox pentru instalare la suprafață
- Cele mai scurte durate de încălzire – TwinBooster

EAN: 4002516138549 / Numărul materialului: 11022840 /
Vechi Numărul materialului: 26720110D

| | |
|---|-----------------------|
| Tip de încălzire | |
| Tip de încălzire | Inducție |
| Tip construcție | |
| Independent de aparatul de gătit | • |
| Design | |
| Suprafață vitroceramică elegantă | • |
| Culoare suprafață ceramică | Negru |
| Cadru din inox | • |
| Instalare cu montare la suprafață | • |
| Detalii zonă de gătit | |
| Număr de zone de gătit | 4 |
| Număr de zone de gătit | 0 |
| Număr maxim de vase | 4 |
| zona 1 de gătit/suprafață de gătit | |
| Poziție | față stânga |
| Tip | Inel cu dublu-circuit |
| Dimensiune în mm | Ø 160-220 |
| Putere nominală amplificare max. în W | 3000 |
| Valoare nominală max. în W | 2300 |
| Putere nominală TwinBooster max. în W | 3650 |
| al 2-lea arzător/supr. gătit | |
| Poziție | stânga spate |
| Tip | Inel cu dublu-circuit |
| Dimensiune în mm | Ø 100-160 |
| Putere nominală amplificare max. în W | 1700 |
| Valoare nominală max. în W | 1400 |
| Putere nominală TwinBooster max. în W | 2200 |
| al 3-lea arzător/supr de gătit | |
| Poziție | dreapta spate |
| Tip | Inel cu dublu-circuit |
| Dimensiune în mm | Ø 140-190 |
| Putere nominală amplificare max. în W | 2500 |
| Valoare nominală max. în W | 1850 |
| Putere nominală TwinBooster max. în W | 3000 |
| al 4-lea arzător/supr de gătit | |
| Poziție | dreapta față |
| Tip | Inel cu dublu-circuit |
| Dimensiune în mm | Ø 140-190 |
| Putere nominală amplificare max. în W | 2500 |
| Valoare nominală max. în W | 1850 |
| Putere nominală TwinBooster max. în W | 3000 |
| Confortul utilizatorului | |
| Operare prin comenzi cu senzori | EasySelect |
| Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor | • |
| Culoare afișaj | Galben |
| Încălzire automată | • |
| Păstrare cald | • |
| Funcție Stop&Go | • |
| Funcția de reapelare | • |
| Oprire de siguranță | • |

KM 7201 FR

Plită cu inducție autonomă

cu 4 zone de gătit circulare la un preț redus atractiv



EAN: 4002516138549 / Numărul materialului: 11022840 /


Vechi Numărul materialului: 26720110D

| | |
|--|-------|
| Recunoaștere permanentă vas | • |
| Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore) | • |
| Cronometru | • |
| Curățare confortabilă | |
| Vitroceramică ușor de curățat | • |
| Siguranță | |
| Oprire de siguranță | • |
| Funcția de blocare | • |
| Blocare comenzi | • |
| Ventilator de răcire integrat | • |
| Protecție la supraîncălzire | • |
| Indicator de căldură reziduală | • |
| Date tehnice | |
| Dimensiuni în mm (lățime) | 574 |
| Dimensiuni în mm (înălțime) | 51 |
| Dimensiuni în mm (adâncime) | 504 |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață | 560 |
| Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață | 490 |
| Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm | 48 |
| Greutate în kg | 10 |
| Putere electrică totală în kW | 7,30 |
| Lungime cablu de alimentare în m | 1,4 |
| Tensiune în V | 230 |
| Frecvență în Hz | 50-60 |
| Accesorii furnizate | |
| Cablu de alimentare | Da |

KM 7201 FR

Plită cu inducție autonomă

cu 4 zone de gătit circulare la un preț redus atractiv



KM7201FR, KM7201-1FR (installation drawing)