

CM 7550 CoffeePassion
Espressor de sine stătător
cu One-Touch for Two și AutoDescale pentru o operare cât facilă.



- Două cafele simultan la o apăsare de buton – OneTouch for Two
- Detrartrare complet automată – AutoDescale
- Rezultate perfecte și aromă intensă a cafelei – AromaticSystem
- Spumă cremoasă de lapte pt specialități de cafea – Cappuccinator
- Comunicarea cu mașina nu poate fi mai facilă – WiFi Conn@ct

EAN: 4002516071242 / Numărul materialului: 11025300 /
Vechi Numărul materialului: 29755020A

Tipul și designul construcției	
Espressor independent cu sistem pentru boabe	•
Culoare	Negru obsidian
Dotări pentru confort	
AromaticSystem	•
Preparare OneTouch	•
Preparare OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profiluri programabile de utilizator	10
Râșniță cu cuțite conice pentru conservarea aromei	•
Setare selectabilă măcinare	•
Tipuri suplimentare de cafea posibile în modul cafea râșniță	•
Cantitate programabilă a cafelei	•
Cantitate programabilă a apei	•
Temperatură programabilă a apei	•
Cantitatea de lapte poate fi programată	•
Cantitate programabilă a spumei de lapte	•
Preparare prealabilă programabilă	•
TeaTimer	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	CM Touch
CupSensor	•
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	8,0
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	16,0
BrilliantLight	•
Modul expert	•
Suport încălzit pentru cești	•
MultiLingua	•
Nr. de tipuri de boabe	1
Nr. de recipiente pentru boabe	1
Capacitatea recipientului de boabe de cafea A în g	500
Capacitate recipient boabe de cafea, total în g	500
Capacitatea recipientului de apă în l	2,2
Capacitate recipient pentru lapte în l	0,7
Capacitatea recipientului de deșeuri în capsule	16
Capacitate tavă de picurare	0,8
Recipiente ușor-accesibile	•
Afișare oră din zi	•
Afișare dată	•
Oră de pornire programabilă	•
Oră de oprire programabilă	•
Timp de așteptare programabil	•
Interval de ceas în h	150
Băuturi	
Mărime selectabilă a porției de băutură în ml	25-250
Ristretto, simplă	•
Ristretto, dublu	•
Espresso, simplu	•
Espresso, dublu	•

CM 7550 CoffeePassion
Espressor de sine stătător
cu One-Touch for Two și AutoDescale pentru o operare cât facilă.



EAN: 4002516071242 / Numărul materialului: 11025300 /
Vechi Numărul materialului: 29755020A

Cafea, simplă	•
Cafea, dublă	•
Cafea lungă, simplă	•
Cafea lungă, dublă	•
Cappuccino, simplu	•
Cappuccino, dublu	•
Latte macchiato, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Lapte fierbinte, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Spumă de lapte, simplă	•
Spumă de lapte, dublă	•
Espresso macchiato, simplu	•
Espresso macchiato, dublu	•
Cappuccino italian, simplu	•
Cappuccino italian, dublu	•
Espresso cu lapte, simplu	•
Espresso cu lapte, dublu	•
Café au lait, simplu	•
Café au lait, dublă	•
Caffè latte, simplu	•
Caffè latte, dublă	•
Caffè americano, simplu	•
Cafea lungă neagră, simplă	•
Apă caldă, simplă	•
Apă fierbinte, simplă	•
Ceai negru, simplu	•
Ceai de plante, simplu	•
Ceai de fructe, simplu	•
Ceai verde, simplu	•
Ibric de cafea	•
Ibric	•
Eficiență și durabilitate	
Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei	•
Putere nominală în stare așteptare în W	0,4
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,9
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Funcție AutoDescale	•
Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă	•
Programe de curățare avantajoase	•
Funcție de clătire automată	•
ComfortClean	•
Conducte de lapte detașabile	•
Unitate de preparare detașabilă	•

CM 7550 CoffeePassion
 Espresso de sine stătător
 cu One-Touch for Two și AutoDescale pentru o operare cât facilă.



EAN: 4002516071242 / Numărul materialului: 11025300 /
 Vechi Numărul materialului: 29755020A

Siguranță	
Blocare comenzi	•
Date tehnice	
Lățime aparat electrocasnic în mm	311
Înălțime aparat electrocasnic în mm	397
Adâncime aparat electrocasnic în mm	445
Putere electrică totală în kW	1,45
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Lungime cablu de alimentare în m	1,2
Accesorii furnizate	
Recipient de lapte realizat din sticlă	•
Cartuș de detartrare	•
Tablete de curățare	•
Afișaj limbi disponibile	
Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,