

CM 7750 CoffeeSelect
Espressor de sine stătător
cu CoffeeSelect și AutoDescale pentru flexibilitate maximă



- Savoare perfecționată – CoffeeSelect
- Detrărare complet automată – AutoDescale
- Cafea întotdeauna proaspăt măcinată – AromaticSystemFresh
- Două cafele simultan la o apăsare de buton – OneTouch for Two
- Comunicarea cu mașina nu poate fi mai facilă – WiFi Conn@ct

EAN: 4002516071266 / Numărul materialului: 11025330 /
Vechi Numărul materialului: 29775020A

Tipul și designul construcției	
Espressor independent cu sistem pentru boabe	•
Culoare	Negru obsidian
Dotări pentru confort	
AromaticSystemFresh	•
CoffeeSelect	•
Preparare OneTouch	•
Preparare OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profiluri programabile de utilizator	10
Râșniță cu cuți conice pentru conservarea aromei	•
Setare selectabilă măcinare	•
Tipuri suplimentare de cafea posibile în modul cafea râșniță	•
Cantitate programabilă a cafelei	•
Cantitate programabilă a apei	•
Temperatură programabilă a apei	•
Cantitatea de lapte poate fi programată	•
Cantitate programabilă a spumei de lapte	•
Preparare prealabilă programabilă	•
TeaTimer	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	CM Touch
CupSensor	•
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	8,0
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	16,0
BrilliantLight	•
Modul expert	•
Suport încălzit pentru cești	•
MultiLingua	•
Nr. de tipuri de boabe	3
Nr. de recipiente pentru boabe	3
Capacitatea recipientului de boabe de cafea A în g	150
Capacitatea recipientului de boabe de cafea B în g	210
Capacitatea recipientului de boabe de cafea C în g	180
Capacitate recipient boabe de cafea, total în g	540
Capacitatea recipientului de apă în l	2,2
Capacitate recipient pentru lapte în l	0,7
Capacitatea recipientului de deșeurii în capsule	16
Capacitate tavă de picurare	0,8
Recipiente ușor-accesibile	•
Afișare oră din zi	•
Afișare dată	•
Oră de pornire programabilă	•
Oră de oprire programabilă	•
Timp de așteptare programabil	•
Interval de ceas în h	150
Băuturi	
Mărime selectabilă a porției de băutură în ml	25-250
Ristretto, simplă	•

CM 7750 CoffeeSelect
 Espresso de sine stătător
 cu CoffeeSelect și AutoDescale pentru flexibilitate maximă



EAN: 4002516071266 / Numărul materialului: 11025330 /
 Vechi Numărul materialului: 29775020A

Ristretto, dublu	•
Espresso, simplu	•
Espresso, dublu	•
Cafea, simplă	•
Cafea, dublă	•
Cafea lungă, simplă	•
Cafea lungă, dublă	•
Cappuccino, simplu	•
Cappuccino, dublu	•
Latte macchiato, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Lapte fierbinte, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Spumă de lapte, simplă	•
Spumă de lapte, dublă	•
Espresso macchiato, simplu	•
Espresso macchiato, dublu	•
Cappuccino italiano, simplu	•
Cappuccino italiano, dublu	•
Espresso cu lapte, simplu	•
Espresso cu lapte, dublu	•
Café au lait, simplu	•
Café au lait, dublă	•
Caffè latte, simplu	•
Caffè latte, dublă	•
Caffè americano, simplu	•
Cafea lungă neagră, simplă	•
Apă caldă, simplă	•
Apă fierbinte, simplă	•
Ceai negru, simplu	•
Ceai de plante, simplu	•
Ceai de fructe, simplu	•
Ceai verde, simplu	•
Ibric de cafea	•
Ibric	•
Eficiență și durabilitate	
Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei	•
Putere nominală în stare așteptare în W	0,4
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,9
Timpan până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Timpan până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timpan până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Funcție AutoDescale	•
Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă	•
Programe de curățare avantajoase	•
Funcție de clătire automată	•
ComfortClean	•

CM 7750 CoffeeSelect
 Espresso de sine stătător
 cu CoffeeSelect și AutoDescale pentru flexibilitate maximă



EAN: 4002516071266 / Numărul materialului: 11025330 /

Vechi Numărul materialului: 29775020A

Conducte de lapte detașabile •

Unitate de preparare detașabilă •

Siguranță

Blocare comenzi •

Date tehnice

Lățime aparat electrocasnic în mm 311

Înălțime aparat electrocasnic în mm 420

Adâncime aparat electrocasnic în mm 445

Putere electrică totală în kW 1,45

Tensiune în V 220-240

Tensiune nominală siguranță în A 10

Număr de faze 1

Lungime cablu de alimentare în m 1,2

Accesorii furnizate

Recipient de lapte realizat din sticlă •

Cartuș de detartrare •

Tablete de curățare •

Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,