

G 7100 SCi

Mașină de spălat vase semi-integrată
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.



- Rezultate perfecte în mai puțin de o oră – QuickPowerWash
- Totul complet uscat – uscare cu funcție AutoOpen
- Mașini de spălat vase cu apă potabilă – de la 6.0 l în programul automat
- Deschidere și închidere foarte ușoare ale ușii – ComfortClose
- Versatil și sigur – Construcție ExtraComfort a coșului



EAN: 4002516091998 / Numărul materialului: 11070520 /
Vechi Numărul materialului: 21710057A

| | |
|---|----------------------------|
| Model | |
| Mașină de spălat vase semi-integrată | • |
| Mașină de spălat vase de 60 cm | • |
| Design | |
| Culoare panou de comandă | Oțel inoxidabil/CleanSteel |
| Versiune panou de comandă | Panou frontal drept |
| Tip comandă | Buton selectare progr. |
| Afișaj | Afișaj text 1 rând |
| Culoare afișaj | Alb |
| MultiLingua | • |
| Confort | |
| Mecanism închidere ușă | ComfortClose |
| Zgomot de funcționare dB(A) re 1 pW | 44 |
| Afișare timp rămas | • |
| Start întârziat până la 24 de ore | • |
| Indicator luminos în timpul funcționării | Afișaj |
| Selectare limbă de afișare | • |
| Eficiență și durabilitate | |
| Clasă de eficiență energetică (A-G) | C |
| Consum apă în programul automat în l de la | 6,0 |
| Consum apă la programul ECO per ciclu de program în litri | 8,9 |
| Consum apă în programul ECO în l | 8,9 |
| Consum de electricitate în programul ECO în kWh | 0,74 |
| Consum apă anual în programul ECO în l | 2492 |
| Consum energetic anual a programului ECO în kWh | 213 |
| Consum de energie la programul ECO în kWh după 100 de cicluri de program | 74 |
| Valoare consum în kWh în programul ECO, cu racord la o sursă de apă caldă | 0,52 |
| Putere nominală în stare așteptare în W | 0,30 |
| Durata programului ECO în minute | 238 |
| Număr de poziții | 14 |
| Clasă de emisii de zgomot | B |
| Emisii de zgomot în dB(A) | 43 |
| EcoFeedback | • |
| Tehnologie EcoPower | • |
| Igienă dovedită | • |
| Racord apă caldă | • |
| Încărcare pe jumătate | • |
| Calitatea rezultatelor | |
| Mașină de spălat vase cu apă proaspătă | • |
| SensorDry | • |
| Uscare turbotermică cu recirculare | • |
| Uscare activă prin condensare | • |
| BrilliantGlassCare | • |
| Programe spălare | |
| QuickPowerWash | • |
| ECO | • |
| Automat | • |
| Intensiv 75 °C | • |

G 7100 SCi

Mașină de spălat vase semi-integrată
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.




EAN: 4002516091998 / Numărul materialului: 11070520 /
Vechi Numărul materialului: 21710057A


| | |
|--|---|
| PowerWash | • |
| Delicat | • |
| ExtraQuiet 40 dB(A) | • |
| Îngrijire aparat | • |
| Opțiunile pt. spălarea vaselor | |
| IntenseZone | • |
| Express | • |
| Curățare suplimentară | • |
| Uscare suplimentară | • |
| Design coș | |
| Încărcare tacâmuri | Tavă 3D MultiFlex |
| Suport FlexCare pentru pahare | 2 |
| Suport pentru cești FlexCare | 1 |
| Design coș | ExtraComfort |
| Număr de poziții | 14 |
| Siguranță | |
| Sistem Waterproof | • |
| Indicator luminos pentru filtru | • |
| Blocare de siguranță | • |
| Date tehnice | |
| Minim lățime nișă în mm | 600 |
| Lățime maximă nișă în mm | 600 |
| Minim înălțime nișă în mm | 805 |
| Maxim înălțime nișă în mm | 870 |
| Adâncime nișă în mm | 570 |
| Lățime aparat electrocasnic în mm | 598 |
| Înălțime aparat electrocasnic în mm | 805 |
| Adâncime aparat electrocasnic în mm | 570 |
| Adâncimea cu ușa deschisă în cm | 116,5 |
| Greutate netă în kg | 48,2 |
| Putere electrică totală în kW | 2,00 |
| Tensiune în V | 230 |
| Tensiune nominală siguranță în A | 10 |
| Număr de faze | 1 |
| Standard de frecvență electrică | 50 |
| Lungime furtun de admisie apă în cm | 1,50 |
| Lungime furtun de evacuare apă în cm | 1,50 |
| Lungime cablu de alimentare în m | 1,70 |
| Greutate min. panou frontal în kg | 3,0 |
| Greutate max. panou frontal în kg | 10,0 |
| [se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la min.] | 8,0 |
| [se poate monta retroactiv de către Serviciul Clienți la max.] | 18,0 |
| Afișaj limbi disponibile | |
| Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua | deutsch, english, hrvatski, română, slovenščina, srpski, ελληνικά |
| Accesorii furnizate | |
| 1 x cutie UltraTabs (20 tablete) | • |
| Voucher pentru 1 x cutie de UltraTabs (20 tablete) sau 9 cutii la preț redus | • |

G 7100 SCi

Mașină de spălat vase semi-integrată
cu tavă 3D MultiFlex pentru confort maxim.



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)



G7000, integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)