


ESW 7010

Sertar de încălzire gourmet fără mânere, înalt de 14 cm
vase pentru preîncălzire, păstrarea alimentelor calde și gătire lentă.




- Gustul suprem – din gătitul la temperatură joasă
- Întotdeauna la temperatura corectă – cu cele 4 funcții
- Convenabil și ușor – Buton cu atingere
- Sertarul se deschide extrem de ușor prin apăsare – Push2open
- Un plus de siguranță – funcție de temporizator cu oprire automată

EAN: 4002516128168 / Numărul materialului: 11103090 /
Vechi Numărul materialului: 30701010D

Moduri de funcționare	
Încălzire ceașcă	•
Încălzire farfurie	•
Moduri de funcționare	
Păstrare preparate calde	•
Gătire lentă	•
Confortul utilizatorului	
Mecanism Push2open	•
Ghidaj telescopic pentru încărcarea și descărcarea sertarului de încălzire	•
Panou de comandă cu comenzi pentru senzor	•
Funcție de timer	•
Program sabat	•
Siguranță	
Front rece	•
Date tehnice	
Putere electrică totală în kW	0,70
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecă	•
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
Tipul și designul construcției	
Sertar de încălzire gourmet	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Fără mâner	•
Culoarea aparatului	Alb Brilliant
Dotări pentru confort	
Preîncălzirea veselei	•
Păstrare preparate calde	•
Rezultate perfecte pentru gătire la temperatură redusă	•
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Panou de comandă cu simboluri	•
Programare oprire	•
Eficiență și durabilitate	
Putere nominală în stare oprit în W	0,3
Putere nominală în stare așteptare în W	0,8
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Curățare confortabilă	
Panou de comandă încastrat	•

ESW 7010

Sertar de încălzire gourmet fără mânere, înalt de 14 cm
vase pentru preîncălzire, păstrarea alimentelor calde și gătire lentă.



EAN: 4002516128168 / Numărul materialului: 11103090 /
Vechi Numărul materialului: 30701010D

Siguranță

Suprafață antialunecare

•

Oprire de siguranță

•

Sertar pentru accesorii

Capacitate

6 setări de locații

Date tehnice

Temperaturi min. în °C

40

Temperaturi max. în °C

85

Înălțime aparat electrocasnic în mm

141

Adâncime aparat electrocasnic în mm

570

Înălțime interioară utilă în mm

80

Lățime aparat electrocasnic în mm

595


Accesorii furnizate

Suprafață antialunecare


1

ESW 7010


Sertar de încălzire gourmet fără mânere, înalt de 14 cm
vase pentru preîncălzire, păstrarea alimentelor calde și gătire lentă.




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings



built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation ESW7x10, installation drawing, AU, GB



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing