


EVS 7010

Aparat de vidat integrat fără mâner, înălțime 14 cm
pentru ambalarea profesionistă în vid a alimentelor.




- Prospețime păstrată mai mult – păstrarea și porționarea mâncării
- Gust intens – marinarea mâncării
- Pregătirea mâncării pentru preparare în vid
- Ușor de operat – Comenzi tactile și ghidaje complet telescopice
- Sertarul se deschide extrem de ușor prin apăsare – Push2open

EAN: 4002516128120 / Numărul materialului: 11103180 /
Vechi Numărul materialului: 30701011D

Tipul și designul construcției	
Sertar de vidare încorporat	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Fără mâner	•
Moduri de funcționare	
Etașare cu vid	•
Dotări pentru confort	
Preparate marinate	•
Domeniul de utilizări	
Etașare preparate în vid	•
Etașare în vid a lichidelor	•
Recipiente etanșe pentru vid	•
Preparate marinate	•
Împărțirea preparatelor în porții	•
Reetașare ambalaje originale	•
Recipiente de etanșare	•
Dotări pentru confort	
Alimentele pot fi păstrate mai mult timp	•
Pregătirea alimentelor pentru gătire în vid	•
Design	
Culoare	Alb Brilliant
Confortul utilizatorului	
Mecanism Push2open	•
Ghidaj telescopic pentru încărcarea și descărcarea sertarului de încălzire	•
Panou de comandă cu comenzi pentru senzor	•
Setări durată de etanșare	1 – 3
Panou de comandă cu simboluri	•
Funcție Stop	•
Puterea de aspirare min. în trepte	1
Setări max. pentru vid	3
Indicator LED setare vid	•
Puterea de aspirare min. pentru recipientele exterioare în trepte	1
Setări maxime de vid pentru recipientele externe	3
Indicator LED setare vid	•
Indicatoare LED durată etanșare	•
Tehn. de extragere a aerului	
Cameră de vid din inox	•
Curățare confortabilă	
Panou de comandă încastat	•
Notă referitoare la eliminarea umidității din pompa de vid	•
Bară de etanșare înlocuibilă	•
Siguranță	
Oprire de siguranță	•

EVS 7010

Aparat de vidat integrat fără mâner, înălțime 14 cm
pentru ambalarea profesionistă în vid a alimentelor.



EAN: 4002516128120 / Numărul materialului: 11103180 /
Vechi Numărul materialului: 30701011D

Confortul utilizatorului

Capacitatea camerei de etanșare în vid din oțel inoxidabil
în l 8,0

Dimensiunea minimă a sacului în mm 250

Dimensiune maximă sac în mm 350

Date tehnice

Lățime aparat electrocasnic în mm 595

Înălțime aparat electrocasnic în mm 141

Adâncime aparat electrocasnic în mm 570

Înălțime interioară utilă în mm 80

Putere electrică totală în kW 0,32

Tensiune în V 230

Frecvență în Hz 50-60

Tensiune nominală siguranță în A 10

Număr de faze 1

Cablu de alimentare cu ștecăr •

Lungime cablu de alimentare în m 1,8

Tehn. de extragere a aerului

Capacitatea pompei în m³/h 4

Accesorii furnizate

Adaptor pentru set de recipiente pentru vidare 1

Suport pentru sac cu etanșare pentru vid 1


Pungi de etanșare vid •

Număr de saci etanși cu vidare 180 x 280 mm 50


Număr de saci etanși cu vidare 240 x 350 mm 50

EVS 7010


Aparat de vidat integrat fără mâner, înălțime 14 cm
pentru ambalarea profesionistă în vid a alimentelor.




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




Side view_DG_DGM_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVS7010 installation drawings




built-in ESW7x10 EVS7010, installation drawing



built-in EVS 7010 build-under, installation drawing



side view ESW7x10 EVS7010, installation drawing



Installation EVS7010, installation drawing