

H 7264 B

Cuptor

design unitar cu afișare clară a textului și PerfectClean.



- Afișaj cu text clar și butoane cu senzori – DirectSensor S
- Curățare deosebit de ușoară – finisare PerfectClean
- Aluat extrem de ușor și cruste rumenite frumos – Moisture plus
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home
- Rezultate perfecte obținute ușor – programe automate

A+

EAN: 4002516132509 / Numărul materialului: 11104210 /
Vechi Numărul materialului: 22726444D

Tip construcție	
Culoarea aparatului	Oțel inoxidabil/Clean Steel
Tipul și designul construcției	
Cuptor încorporat	•
PureLine	•
Dotări pentru confort	
Încălzire rapidă	•
Moduri de funcționare	
Dezghețare	•
Programe automate	•
Frigere automată	•
Aer fierbinte Eco	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Funcție Surplus de umiditate	•
Funcție surplus de umiditate cu ventilator plus	•
Încălzire convențională	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Afișare oră din zi	•
Sincronizare ceas	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Setări individuale	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Curățare confortabilă	
Finisaj inox/CleanSteel	•

H 7264 B

Cuptor

design unitar cu afișare clară a textului și PerfectClean.



EAN: 4002516132509 / Numărul materialului: 11104210 /

Vechi Numărul materialului: 22726444D

Compartiment cuptor cu PerfectClean și căptușeli din email catalitic

Element articulat de gril	•
Ușă CleanGlass	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	76
Număr de niveluri rafturi	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	5
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	1 spot cu halogen
Temperaturi în °C	30–300
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	300
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	590
Înălțime maximă nișă în mm	595
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	596
Adâncime aparat electrocasnic în mm	569
Greutate în kg	42,0
Putere electrică totală în kW	3,50
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	1,50
Înlocuirea lămpilor	Client
Accesorii furnizate	
Tavă de copt cu PerfectClean	1
Tavă universală cu PerfectClean	1
Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean	1
Ghidaje telescopice FlexiClip cu PerfectClean	1
Șine laterale detașabile PerfectClean (pereche)	1
Tablete detartrante	2

H 7264 B
Cuptor
design unitar cu afișare clară a textului și PerfectClean.




EAN: 4002516132509 / Numărul materialului: 11104210 /
Vechi Numărul materialului: 22726444D

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7264 B
Cuptor
design unitar cu afișare clară a textului și PerfectClean.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/1P, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



H226x-1B/BP/E/EP/I/1P, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




side view H7000 XL build-under, installation drawing



H2xxx-1 B/BP/E/I/1P, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7264 B
Cuptor
design unitar cu afișare clară a textului și PerfectClean.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings