

H 7264 BP

Cuptor

design unitar cu text clar, rețea și piroliză.



- Afișaj cu text clar și butoane cu senzori – DirectSensor S
- Efort minim de curățare – Piroliză
- Aluat extrem de ușor și cruste rumenite frumos – Moisture plus
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home
- Rezultate perfecte obținute ușor – programe automate



EAN: 4002516132523 / Numărul materialului: 11104230 /
Vechi Numărul materialului: 22726425D

Tipul și designul construcției	
Cuptor încorporat	•
Culoare	Negru obsidian
VitroLine	•
Dotări pentru confort	
Încălzire rapidă	•
Moduri de funcționare	
Dezghetare	•
Programe automate	•
Frigere automată	•
Aer fierbinte Eco	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Funcție Surplus de umiditate	•
Funcție surplus de umiditate cu ventilator plus	•
Încălzire convențională	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Afișare oră din zi	•
Sincronizare ceas	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Setări individuale	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timpan până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timpan până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timpan până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Curățare confortabilă	
Auto-curățare pirolitică	•
Catalizator	•
Element articulată de gril	•

H 7264 BP

Cuptor

design unitar cu text clar, rețea și piroliză.



EAN: 4002516132523 / Numărul materialului: 11104230 /

Vechi Numărul materialului: 22726425D

Ușă CleanGlass

Siguranță

Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire

Oprire de siguranță

Blocare comenzi

Blocare ușă în timpul curățării pirolitice

Date tehnice

Voluim compartiment cuptor în l

76

Număr de niveluri rafturi

5

Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului

5

Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului

5

Niveluri rafturi numerotate

•

Lumină cuptor

1 spot cu halogen

Temperaturi în °C

30-300

Temperaturi min. în °C

30

Temperaturi max. în °C

300

Lățime minimă nișă în mm

560

Lățime maximă nișă în mm

568

Înălțime minimă nișă în mm

590

Înălțime maximă nișă în mm

595

Adâncime nișă în mm

550

Lățime aparat electrocasnic în mm

595

Înălțime aparat electrocasnic în mm

596

Adâncime aparat electrocasnic în mm

568

Greutate în kg

47,0

Putere electrică totală în kW

3,60

Tensiune în V

220-240

Frecvență în Hz

50

Tensiune nominală siguranță în A

16

Număr de faze

1

Cablu de alimentare cu ștecăr

•

Lungime cablu de alimentare în m

1,50

Înlocuirea lămpilor

Client

Accesorii furnizate

Tavă de copt cu PerfectClean HBB 71

1

Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71

1

Grătar de copt și fript PyroFit

1

Ghidaje telescopice FlexiClip PyroFit

1

Șine laterale detașabile PyroFit (pereche)

1

Tablete detartrante

2

Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua


bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

H 7264 BP


Cuptor

design unitar cu text clar, rețea și piroliză.


H 7264 BP
Cuptor
design unitar cu text clar, rețea și piroliză.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




H7000 handle, installation drawing



H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7264 BP

Cuptor

design unitar cu text clar, rețea și piroliză.



Installation Kombi BM XL, installation drawings