

H 7264 BP

Cuptor

design unitar cu text clar, rețea și piroliză.



- Afișaj cu text clar și butoane cu senzori – DirectSensor S
- Efort minim de curățare – Piroliză
- Aluat extrem de ușor și cruste rumenite frumos – Moisture plus
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home
- Rezultate perfecte obținute ușor – programe automate

A+

EAN: 4002516132530 / Numărul materialului: 11104250 /  
Vechi Numărul materialului: 22726435D

Tip construcție	
Culoarea aparatului	Gri grafit
Tipul și designul construcției	
Cuptor încorporat	•
VitroLine	•
Dotări pentru confort	
Încălzire rapidă	•
Moduri de funcționare	
Dezghețare	•
Programe automate	•
Frigere automată	•
Aer fierbinte Eco	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Funcție Surplus de umiditate	•
Funcție surplus de umiditate cu ventilator plus	•
Încălzire convențională	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Afișare oră din zi	•
Sincronizare ceas	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Setări individuale	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Curățare confortabilă	
Auto-curățare pirolitică	•

H 7264 BP

Cuptor

design unitar cu text clar, rețea și piroliză.



EAN: 4002516132530 / Numărul materialului: 11104250 /  
Vechi Numărul materialului: 22726435D

Catalizator	•
Element articulat de gril	•
Ușă CleanGlass	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Blocare ușă în timpul curățării pirolitice	•
<b>Date tehnice</b>	
Volum compartiment cuptor în l	76
Număr de niveluri rafturi	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	5
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	1 spot cu halogen
Temperaturi în °C	30-300
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	300
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	590
Înălțime maximă nișă în mm	595
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	596
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	47,0
Putere electrică totală în kW	3,60
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	1,50
Înlocuirea lămpilor	Client
<b>Accesorii furnizate</b>	
Tavă de copt cu PerfectClean	1
Tavă universală cu PerfectClean	1
Grătar de copt și fript PyroFit	1
Ghidaje telescopice FlexiClip PyroFit	1
Șine laterale detașabile PyroFit (pereche)	1
Tablete detartrante	2

H 7264 BP

Cuptor

design unitar cu text clar, rețea și piroliză.



EAN: 4002516132530 / Numărul materialului: 11104250 /  
Vechi Numărul materialului: 22726435D

#### Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


## H 7264 BP

### Cuptor

design unitar cu text clar, rețea și piroliză.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




H2xxx-1 B/BP/E/EP/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7264 BP

Cuptor

design unitar cu text clar, rețea și piroliză.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings