

H 7440 B
Cuptor compact
design unitar sistem de iluminat LED și PerfectClean.



- Afișaj cu text mare și clar cu butoane cu senzori – DirectSensor
- Curățare deosebit de ușoară – finisare PerfectClean
- Aluat extrem de ușor și cruste rumenite frumos – Moisture plus
- Asigură că alimentele dvs. nu sunt gătită excesiv – TasteControl
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home

A++

EAN: 4002516132578 / Numărul materialului: 11104290 /
Vechi Numărul materialului: 22744024D

Tip construcție	
Culoarea aparatului	Negru obsidian
Tipul și designul construcției	
Cuptor încorporat	•
VitroLine	•
Dotări pentru confort	
TasteControl	•
Încălzire rapidă	•
Preîncălzire	•
Păstrare cald	•
Funcție rumenire	•
Moduri de funcționare	
Dezghețare	•
Programe automate	•
Programe automate specifice țării	•
Frigere automată	•
Aer fierbinte Eco	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Funcție Surplus de umiditate	•
Funcție surplus de umiditate cu ventilator plus	•
Funcție surplus de umiditate cu încălzire superioară/ inferioară	•
Funcție Surplus de umiditate cu coacere intensă	•
Funcție Surplus de umiditate cu prăjire automată	•
Încălzire convențională	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Injecție cu aburi temporizată programabilă	•
Afișare oră din zi	•
Sincronizare ceas	•
Afișare dată	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Programe utilizator	•
Setări individuale	•

H 7440 B
Cuptor compact
design unitar sistem de iluminat LED și PerfectClean.



EAN: 4002516132578 / Numărul materialului: 11104290 /
Vechi Numărul materialului: 22744024D

Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A++
Folosirea automată a căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Țimp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Țimp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Țimp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Curățare confortabilă	
Compartiment cuptor cu PerfectClean și căptușeli din email catalitic	•
Element articulată de gril	•
Ușă CleanGlass	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Mecanism de blocare cu senzor	•
Date tehnice	
Volum compartiment cuptor în l	49
Număr de niveluri rafturi	3
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	3
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	3
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	1 spot LED
Temperaturi în °C	30-300
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	300
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	456
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	35,0
Putere electrică totală în kW	3,20
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	1,50
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Tavă de copt cu PerfectClean	1

H 7440 B
Cuptor compact
design unitar sistem de iluminat LED și PerfectClean.



EAN: 4002516132578 / Numărul materialului: 11104290 /
Vechi Numărul materialului: 22744024D


Tavă universală cu PerfectClean	1
Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean	1
Ghidaje telescopice FlexiClip cu PerfectClean	1
Șine laterale detașabile PerfectClean (pereche)	1
Tablete detartrante	2

Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,


H 7440 B
Cuptor compact
design unitar sistem de iluminat LED și PerfectClean.




side view H7000 M, installation drawings




side view H7000 M, installation drawings, GB, AU




built-in H7000 M, installation drawing




built-in H7000 M build-under, installation drawing




H2840B, H7244B, H7440B, installation drawings




Installation H7000 M, installation drawing



DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, DGD7635, DGM7x4x, DO7, H28B/BP, H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, installation drawing



DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



side view H7000 M build-under, installation drawings