

H 7440 BM

Cuptor combi cu microunde compact
cu un design unitar, programe automate și moduri combinate.



- Afișaj cu text mare și clar cu butoane cu senzori – DirectSensor
- Curățare ușoară – compartiment PerfectClean și striații
- Rezultate mai rapide și mai consecvente – Quick & Gentle
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home
- Rezultate cu un singur pas – Quick MW și butonul popcorn

EAN: 4002516132608 / Numărul materialului: 11104320 /
Vechi Numărul materialului: 22744016D

| Tipul și designul construcției | |
|--|---|
| Cuptor combi cu microunde încorporat | • |
| Culoare | Alb Brilliant |
| VitroLine | • |
| Dotări pentru confort | |
| Rapid & Delicat | • |
| Încălzire rapidă | • |
| Preîncălzire | • |
| Păstrare cald | • |
| Moduri de funcționare | |
| Dezghețare | • |
| Programe automate | • |
| Programe automate specifice țării | • |
| Frigere automată | • |
| Aer fierbinte Eco | • |
| Gril | • |
| Ventilator plus | • |
| Microunde | • |
| Microunde cu prăjire automată | • |
| Microunde + Gril | • |
| Microunde + Ventilator plus | • |
| Microunde + Gril cu recircularea aerului | • |
| Gril cu ventilator | • |
| Aplicații speciale | • |
| Confortul utilizatorului | |
| Conectarea în rețea cu Miele@home | • |
| Afișaj | DirectSensor |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| 3 în 1 | Cuptor, Microunde, Cuptor cu funcție de microunde |
| MultiLingua | • |
| Funcție popcorn | • |
| Afișare oră din zi | • |
| Sincronizare ceas | • |
| Afișare dată | • |
| Cronometru | • |
| Începere programabilă a duratei de gătire | • |
| Terminare programabilă a duratei de gătire | • |
| Durată de gătire programabilă | • |
| Afișaj de temperatură efectivă | • |
| Afișaj temperatură țintă | • |
| Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite | • |
| Temperatură recomandată | • |
| Sugestie putere microunde | • |
| Microunde rapid | • |
| Programe utilizator | • |
| Setări individuale | • |
| Eficiență și durabilitate | |
| Folosirea automată a căldurii reziduale | • |

H 7440 BM

Cuptor combi cu microunde compact
cu un design unitar, programe automate și moduri combinate.



EAN: 4002516132608 / Numărul materialului: 11104320 /
Vechi Numărul materialului: 22744016D

| | |
|---|-------------------------|
| Putere nominală în stare oprit în W | 0,5 |
| Putere nominală în stare așteptare în W | 1,0 |
| Putere nominală în stare conectat în așteptare în W | 2,0 |
| Timpană până la comutarea automată la modul așteptare în minute | 20 |
| Timpană până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute | 20 |
| Timpană până la oprirea automată la modul oprit în minute | 20 |
| Curățare confortabilă | |
| Incinta cuptorului din inox cu structură cu striții și PerfectClean | • |
| Element articulat de gril | • |
| Ușă CleanGlass | • |
| Siguranță | |
| Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire | • |
| Oprire de siguranță | • |
| Blocare comenzi | • |
| Mecanism de blocare cu senzor | • |
| Date tehnice | |
| Volum compartiment cuptor în l | 43 |
| Număr de niveluri rafturi | 3 |
| Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului | 3 |
| Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului | 3 |
| Lumină cuptor | 1 spot LED |
| Temperaturi în °C | 30-250 |
| Temperaturi min. în °C | 30 |
| Temperaturi max. în °C | 250 |
| Putere microunde controlată electronic | • |
| Niveluri de putere microunde în W | |
| Lățime minimă nișă în mm | 560 |
| Lățime maximă nișă în mm | 568 |
| Înălțime minimă nișă în mm | 450 |
| Înălțime maximă nișă în mm | 452 |
| Adâncime nișă în mm | 550 |
| Lățime aparat electrocasnic în mm | 595 |
| Înălțime aparat electrocasnic în mm | 456 |
| Adâncime aparat electrocasnic în mm | 568 |
| Greutate în kg | 36,0 |
| Putere electrică totală în kW | 2,70 |
| Tensiune în V | 220-240 |
| Frecvență în Hz | 50 |
| Tensiune nominală siguranță în A | 16 |
| Număr de faze | 1 |
| Cablu de alimentare cu ștecăr | • |
| Lungime cablu de alimentare în m | 2,00 |
| Înlocuirea lămpilor | Servicii pentru Clienți |
| Accesorii furnizate | |
| Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean | 1 |
| Tavă din sticlă | 1 |

H 7440 BM

Cuptor combi cu microunde compact
cu un design unitar, programe automate și moduri combinate.



EAN: 4002516132608 / Numărul materialului: 11104320 /
Vechi Numărul materialului: 22744016D

Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, portugês,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7440 BM


Cuptor combi cu microunde compact
cu un design unitar, programe automate și moduri combinate.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



Installation H7000 BM XL, installation drawings




side view H7000 BM build-under, installation drawings



side view Kombi BM XL, installation drawings

H 7440 BM

Cuptor combi cu microunde compact
cu un design unitar, programe automate și moduri combinate.



Installation Kombi BM XL, installation drawings