

## H 7440 BM

Cuptor combi cu microunde compact  
cu un design unitar, programe automate și moduri combinate.



- Afișaj cu text mare și clar cu butoane cu senzori – DirectSensor
- Curățare ușoară – compartiment PerfectClean și striații
- Rezultate mai rapide și mai consecvente – Quick & Gentle
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home
- Rezultate cu un singur pas – Quick MW și butonul popcorn

EAN: 4002516132622 / Numărul materialului: 11104340 /  
Vechi Numărul materialului: 22744036D

<b>Tip construcție</b>	
Culoarea aparatului	Gri grafit
<b>Tipul și designul construcției</b>	
Cuptor combi cu microunde încorporat	•
VitroLine	•
<b>Dotări pentru confort</b>	
Rapid & Delicat	•
Încălzire rapidă	•
Preîncălzire	•
Păstrare cald	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
Dezghețare	•
Programe automate	•
Programe automate specifice țării	•
Frigere automată	•
Aer fierbinte Eco	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Microunde	•
Microunde cu prăjire automată	•
Microunde + Gril	•
Microunde + Ventilator plus	•
Microunde + Gril cu recircularea aerului	•
Gril cu ventilator	•
Aplicații speciale	•
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Funcție popcorn	•
Afișare oră din zi	•
Sincronizare ceas	•
Afișare dată	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Sugestie putere microunde	•
Microunde rapid	•
Programe utilizator	•
Setări individuale	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Folosirea automată a căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprit în W	0,5

## H 7440 BM

Cuptor combi cu microunde compact  
cu un design unitar, programe automate și moduri combinate.



EAN: 4002516132622 / Numărul materialului: 11104340 /  
Vechi Numărul materialului: 22744036D

Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timpan până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timpan până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timpan până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
<b>Curățare confortabilă</b>	
Incinta cuptorului din inox cu structură cu striții și PerfectClean	•
Element articulată de gril	•
Ușă CleanGlass	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Mecanism de blocare cu senzor	•
<b>Date tehnice</b>	
Volum compartiment cuptor în l	43
Număr de niveluri rafturi	3
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	3
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	3
Lumină cuptor	1 spot LED
Temperaturi în °C	30-250
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	250
Putere microunde controlată electronic	•
Niveluri de putere microunde în W	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	456
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	36,0
Putere electrică totală în kW	2,70
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	2,00
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
<b>Accesorii furnizate</b>	
Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean	1
Tavă din sticlă	1

H 7440 BM

Cuptor combi cu microunde compact  
cu un design unitar, programe automate și moduri combinate.



EAN: 4002516132622 / Numărul materialului: 11104340 /  
Vechi Numărul materialului: 22744036D

#### Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7440 BM


Cuptor combi cu microunde compact  
cu un design unitar, programe automate și moduri combinate.



side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing



built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP//IP, H2760B/BP, H28x0B/BP,  
H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E//IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

## H 7440 BM

Cuptor combi cu microunde compact  
cu un design unitar, programe automate și moduri combinate.



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings