

H 7464 BP

Cuptor

design unitar cu termometru pentru alimente și sistem de iluminat LED.



- Afișaj cu text mare și clar cu butoane cu senzori – DirectSensor
- Efort minim de curățare – echipament de piroliză & PyroFit
- Aluat extrem de ușor și cruste rumenite frumos – Moisture plus
- Asigură că alimentele dvs. nu sunt gătite excesiv – TasteControl
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home

A<sup>+</sup>

EAN: 4002516132837 / Numărul materialului: 11105720 /  
Vechi Numărul materialului: 22746435D

Tip construcție	
Culoarea aparatului	Gri grafit
Tipul și designul construcției	
Cuptor încorporat	•
VitroLine	•
Dotări pentru confort	
TasteControl	•
Încălzire rapidă	•
Preîncălzire	•
Termometru pentru alimente	Cu cablu
Păstrare cald	•
Funcție rumenire	•
Moduri de funcționare	
Dezghețare	•
Programe automate	•
Programe automate specifice țării	•
Frigere automată	•
Aer fierbinte Eco	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Funcție Surplus de umiditate	•
Funcție surplus de umiditate cu ventilator plus	•
Funcție surplus de umiditate cu încălzire superioară/inferioară	•
Funcție Surplus de umiditate cu coacere intensă	•
Funcție Surplus de umiditate cu prăjire automată	•
Încălzire convențională	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultLingua	•
Injectie cu aburi temporizată programabilă	•
Afișare oră din zi	•
Sincronizare ceas	•
Afișare dată	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Programe utilizator	•

H 7464 BP

Cuptor

design unitar cu termometru pentru alimente și sistem de iluminat LED.



EAN: 4002516132837 / Numărul materialului: 11105720 /

Vechi Numărul materialului: 22746435D

Setări individuale

•

## Eficiență și durabilitate

Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A+
Folosirea automată a căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Țimp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Țimp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Țimp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20

## Curățare confortabilă

Auto-curățare pirolitică	•
Catalizator	•
Element articulat de gril	•
Ușă CleanGlass	•

## Siguranță

Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Blocare ușă în timpul curățării pirolitice	•
Mecanism de blocare cu senzor	•

## Date tehnice

Volum compartiment cuptor în l	76
Număr de niveluri rafturi	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	5
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	5
Niveluri rafturi numerotate	•
Lumină cuptor	1 spot LED
Temperaturi în °C	30-300
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	300
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	590
Înălțime maximă nișă în mm	595
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	596
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	47,0
Putere electrică totală în kW	3,60
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	1,50
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți

H 7464 BP

Cuptor

design unitar cu termometru pentru alimente și sistem de iluminat LED.



EAN: 4002516132837 / Numărul materialului: 11105720 /

Vechi Numărul materialului: 22746435D

#### Accesorii furnizate

Tavă de copt cu PerfectClean	1
Tavă universală cu PerfectClean	1
Grătar de copt și fript PyroFit	1
Ghidaje telescopice FlexiClip PyroFit	1
Termometru cu fir pentru alimente	1
Șine laterale detașabile PyroFit (pereche)	1
Tablete detartrante	2

#### Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, português,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


H 7464 BP

Cuptor


design unitar cu termometru pentru alimente și sistem de iluminat LED.




installation H7000 XL, installation drawing



side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/JP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings


H2x6x-1B/BP/E/EP/I/JP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6xB, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/JP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/JP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7464 BP

Cuptor

design unitar cu termometru pentru alimente și sistem de iluminat LED.



H2xxx-1 B/BP/E/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings