

## H 7840 BM

Cuptor combi cu microunde compact  
cu un design unitar, programe automate și termometru pentru alimente



- Afișaj mare cu atingere cu senzor mișcare – M Touch + MotionReact
- Curățare ușoară – compartiment PerfectClean și striații
- Rezultate mai rapide și mai consecvente – Quick & Gentle
- Aparat cu WiFi conectat la rețea – Miele@home
- Rezultate cu un singur pas – Quick MW și butonul popcorn

EAN: 4002516133056 / Numărul materialului: 11105940 /  
Vechi Numărul materialului: 22784026D

<b>Tip construcție</b>	
Culoarea aparatului	Negru obsidian
<b>Tipul și designul construcției</b>	
Cuptor combi cu microunde încorporat	•
VitroLine	•
<b>Dotări pentru confort</b>	
Rapid & Delicat	•
Încălzire rapidă	•
Preîncălzire	•
Termometru pentru alimente	Cu cablu
Păstrare cald	•
Funcție rumenire	•
<b>Moduri de funcționare</b>	
Dezghețare	•
Programe automate	•
Programe automate specifice țării	•
Frigere automată	•
Aer fierbinte Eco	•
Gril	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Gătire lentă	•
Microunde	•
Microunde cu prăjire automată	•
Microunde + Gril	•
Microunde + Ventilator plus	•
Microunde + Gril cu recircularea aerului	•
Încălzire convențională	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Aplicații speciale	•
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	M Touch
Senzor de proximitate MotionReact	•
MotionReact: lumina se aprinde la detectarea unei mișcări	•
MotionReact: afișajul se aprinde la detectarea unei mișcări	•
MotionReact: semnalul audio este recunoscut atunci când se detectează mișcare	•
MotionReact: detectare fronturi dulapuri	•
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funcție de ajutor	•
Funcție popcorn	•
Alarmă sonoră polifonică	•
Afișare oră din zi	•
Sincronizare ceas	•
Afișare dată	•

## H 7840 BM

Cuptor combi cu microunde compact  
cu un design unitar, programe automate și termometru pentru alimente



EAN: 4002516133056 / Numărul materialului: 11105940 /

Vechi Numărul materialului: 22784026D

Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Sugestie putere microunde	•
Microunde rapid	•
Programe utilizator	•
Program sabat	•
Setări individuale	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Folosirea automată a căldurii reziduale	•
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
<b>Curățare confortabilă</b>	
Incinta cuptorului din inox cu structură cu striții și PerfectClean	•
Element articulat de gril	•
Ușă CleanGlass	•
<b>Siguranță</b>	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Mecanism de blocare cu senzor	•
<b>Date tehnice</b>	
Volum compartiment cuptor în l	43
Număr de niveluri rafturi	3
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului	3
Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului	3
Lumină cuptor	1 spot LED
Temperaturi în °C	30–250
Temperaturi min. în °C	30
Temperaturi max. în °C	250
Putere microunde controlată electronic	•
Niveluri de putere microunde în W	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Adâncime nișă în mm	550
Lățime aparat electrocasnic în mm	595

H 7840 BM

Cuptor combi cu microunde compact  
cu un design unitar, programe automate și termometru pentru alimente



EAN: 4002516133056 / Numărul materialului: 11105940 /  
Vechi Numărul materialului: 22784026D

Înălțime aparat electrocasnic în mm	456
Adâncime aparat electrocasnic în mm	568
Greutate în kg	38,0
Putere electrică totală în kW	3,20
Tensiune în V	220-240
Frecvență în Hz	50
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	2,00
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
<b>Accesorii furnizate</b>	
Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean	1
Termometru cu fir pentru alimente	1
Tavă din sticlă	2


#### Afișaj limbi disponibile

Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua


bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, english, español,  
français, hrvatski, italiano,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,

## H 7840 BM


Cuptor combi cu microunde compact  
cu un design unitar, programe automate și termometru pentru alimente




side view H7000 BM, installation drawings




built-in H7000 BM, installation drawing




built-in H7000 BM build-under, installation drawings




installation H7000 BM, installation drawing




H7000 handle, glass, installation drawings




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 BM build-under, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings