

H 7890 BP
Cuptor de 90 cm
design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.



- Afișaj mare cu atingere cu senzor mișcare – M Touch + MotionReact
- Cu un ochi pe ce se face, oriunde, oricând – cameră în cuptor
- Efort minim de curățare – echipament de piroliză & PyroFit
- Aluat extrem de ușor și cruste rumenite frumos – Moisture plus
- Încălzire rapidă și distribuție uniformă a căldurii – TwinPower

A

EAN: 4002516133230 / Numărul materialului: 11106120 /
Vechi Numărul materialului: 22789045D

| Tip construcție | |
|---|-----------------------------|
| Culoarea aparatului | Oțel inoxidabil/Clean Steel |
| Tipul și designul construcției | |
| Cuptor încorporat | • |
| PureLine | • |
| Dotări pentru confort | |
| Încălzire rapidă | • |
| Preîncălzire | • |
| Termometru pentru alimente | Fără cablu |
| Păstrare cald | • |
| Funcție rumenire | • |
| Motor rotisor | • |
| Moduri de funcționare | |
| Dezghețare | • |
| Programe automate | • |
| Programe automate specifice țării | • |
| Frigere automată | • |
| Aer fierbinte Eco | • |
| Moduri de funcționare a grătarului | • |
| Gril | • |
| Gril economic | • |
| Ventilator plus | • |
| Coacere intensivă | • |
| Funcție Surplus de umiditate | • |
| Funcție surplus de umiditate cu ventilator plus | • |
| Funcție surplus de umiditate cu încălzire superioară/inferioară | • |
| Funcție Surplus de umiditate cu coacere intensă | • |
| Funcție Surplus de umiditate cu prăjire automată | • |
| Gătire lentă | • |
| Încălzire convențională | • |
| Încălzire de sus | • |
| Încălzire inferioară | • |
| Gril cu ventilator | • |
| Aplicații speciale | • |
| Confortul utilizatorului | |
| Conectarea în rețea cu Miele@home | • |
| Afișaj | M Touch |
| MotionReact: lumina se aprinde la detectarea unei mișcări | • |
| MotionReact: afișajul se aprinde la detectarea unei mișcări | • |
| MotionReact: semnalul audio este recunoscut atunci când se detectează mișcare | • |
| MotionReact: detectare fronturi dulapuri | • |
| FoodView | • |
| SoftOpen | • |
| SoftClose | • |
| MultiLingua | • |
| MyMiele | • |
| Funcție de ajutor | • |
| Panou de comandă 3D | • |

H 7890 BP
Cuptor de 90 cm
design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.



EAN: 4002516133230 / Numărul materialului: 11106120 /
Vechi Numărul materialului: 22789045D

| | |
|--|----------------|
| Injecție cu aburi temporizată programabilă | • |
| Alarmă sonoră polifonică | • |
| Afișare oră din zi | • |
| Sincronizare ceas | • |
| Afișare dată | • |
| Cronometru | • |
| Începere programabilă a duratei de gătire | • |
| Terminare programabilă a duratei de gătire | • |
| Durată de gătire programabilă | • |
| Afișaj de temperatură efectivă | • |
| Afișaj temperatură țintă | • |
| Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite | • |
| Temperatură recomandată | • |
| Programe utilizator | • |
| Program sabat | • |
| Setări individuale | • |
| Eficiență și durabilitate | |
| Clasa de eficiență energetică (A+++ - D) | A |
| Folosirea automată a căldurii reziduale | • |
| Putere nominală în stare oprit în W | 0,5 |
| Putere nominală în stare așteptare în W | 1,0 |
| Putere nominală în stare conectat în așteptare în W | 2,0 |
| Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute | 20 |
| Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute | 20 |
| Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute | 20 |
| Curățare confortabilă | |
| Finisaj inox/CleanSteel | • |
| Auto-curățare pirolitică | • |
| Catalizator | • |
| Element articulată de gril | • |
| Ușă CleanGlass | • |
| Siguranță | |
| Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire | • |
| Oprire de siguranță | • |
| Blocare comenzi | • |
| Blocare ușă în timpul curățării pirolitice | • |
| Mecanism de blocare cu senzor | • |
| Date tehnice | |
| Volum compartiment cuptor în l | 90 |
| Număr de niveluri rafturi | 3 |
| Număr de niveluri rafturi în compartimentul 1 al cuptorului | 3 |
| Număr de niveluri rafturi în compartimentul 2 al cuptorului | 3 |
| Niveluri rafturi numerotate | • |
| Lumină cuptor | BrilliantLight |
| Ventilator TwinPower de aer fierbinte | • |
| Temperaturi în °C | 30-300 |
| Temperaturi min. în °C | 30 |
| Temperaturi max. în °C | 300 |


H 7890 BP
Cuptor de 90 cm
design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.




EAN: 4002516133230 / Numărul materialului: 11106120 /
Vechi Numărul materialului: 22789045D

| | |
|---|---|
| Lățime minimă nișă în mm | 860 |
| Lățime maximă nișă în mm | 860 |
| Înălțime minimă nișă în mm | 517 |
| Înălțime maximă nișă în mm | 517 |
| Adâncime nișă în mm | 550 |
| Lățime aparat electrocasnic în mm | 895 |
| Înălțime aparat electrocasnic în mm | 478 |
| Adâncime aparat electrocasnic în mm | 568 |
| Greutate în kg | 74,0 |
| Putere electrică totală în kW | 5,60 |
| Tensiune în V | 220-240 |
| Frecvență în Hz | 50 |
| Tensiune nominală siguranță în A | 16 |
| Număr de faze | 3 |
| Lungime cablu de alimentare în m | 1,80 |
| Înlocuirea lămpilor | Servicii pentru Clienți |
| Accesorii furnizate | |
| Tavă universală cu PerfectClean | 2 |
| Grătar de copt și fript PyroFit | 2 |
| Ghidaje telescopice FlexiClip PyroFit | 1 |
| Termometru fără fir pentru alimente | 1 |
| Șine laterale detașabile PyroFit (pereche) | 1 |
| Accesoriu gril și rotisor cu PerfectClean | 1 |
| Tablete detartrante | 2 |
| Afișaj limbi disponibile | |
| Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua | bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά, |


H 7890 BP
 Cuptor de 90 cm
 design unitar cu termometru pentru alimente și BrilliantLight.




built-in H7000 90, installation drawing




built-in H7000 90 build-under, installation drawing




installation H7000 90, installation drawing



H7890BP, installation drawings



side view H7000 90, installation drawing



side view H7000 90 build-under, installation drawings