

DGC 7440

Cuptor cu abur Combi compact

pt. gătit cu aburi, coacere, frigere prin conectare la rețea + BrilliantLight.



- Afișaj cu text mare și clar cu butoane cu senzor – DirectSensor
- Rezultate perfecte – tehnologie DualSteam
- Crocant la suprafață, suculent în interior – gătitul combinat
- Utilizare comodă – rezervor de apă în spatele panoului automat
- Curățare ușoară – incinta cuptorului din inox PerfectClean

EAN: 4002516128625 / Numărul materialului: 11106990 /
Vechi Numărul materialului: 23744042D

Tipul și designul construcției	
Culoare	Oțel inoxidabil/Clean Steel
Cuptor combinat cu aburi	•
PureLine	•
Dotări pentru confort	
Încălzire rapidă	•
Preîncălzire	•
Generator aburi extern	•
Senzor de oxigen	•
Setări de umiditate individuale la gătire combinată	•
Gătire meniu fără transfer de gust	•
Mix & Match	•
Programe automate cu posibilitatea de a face setări individuale	•
Păstrare cald	•
Funcție rumenire	•
Moduri de funcționare	
Dezghetare	•
Programe automate	•
Programe automate specifice țării	•
Gătire combinată	•
Gătit combinat cu ventilator plus	•
Gătit combinat cu încălzire convențională	•
Gătire combinată cu gril mare	•
Gătire cu aburi	•
Reîncălzire	•
Frigere cu umiditate	•
Moduri de funcționare a grătarului	•
Gril	•
Gril economic	•
Ventilator plus	•
Coacere intensivă	•
Prăjituri plus	•
Încălzire convențională	•
Încălzire de sus	•
Încălzire inferioară	•
Gril cu ventilator	•
Aer fierbinte Eco	•
Gătire cu aburi, Eco	•
Încălzire farfurie	•
Aplicații speciale	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Panou de comandă rabatabil motorizat cu SoftClose	•
Gătire independentă de cantitate	•
Gătire cu abur pe maxim 3 niveluri simultan	•

DGC 7440

Cuptor cu abur Combi compact

pt. gătit cu aburi, coacere, frigere prin conectare la rețea + BrilliantLight.



EAN: 4002516128625 / Numărul materialului: 11106990 /

Vechi Numărul materialului: 23744042D

Meniuri automate pentru gătit	•
Reducere aburi înainte de terminarea programului	•
Afișare oră din zi	•
Afișare dată	•
Cronometru	•
Începere programabilă a duratei de gătire	•
Terminare programabilă a duratei de gătire	•
Durată de gătire programabilă	•
Afișaj de temperatură efectivă	•
Afișaj temperatură țintă	•
Alarmă sonoră la atingerea temperaturii dorite	•
Temperatură recomandată	•
Programe utilizator	•
Program sabat	•
Setări individuale	•
Eficiență și durabilitate	
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Timp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Timp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
Timp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Curățare confortabilă	
Finisaj inox/CleanSteel	•
Incinta cuptorului din inox cu structură cu striajii și PerfectClean	•
Element articulat de gril	•
Generator aburi extern	•
Încălzitor la nivelul planșeului pentru reducerea condensului	•
Programe de întreținere	•
Program de înmuiere	•
Program de clătire	•
Program de uscare a compartimentului cuptorului	•
Grilaje laterale cu desprindere rapidă	•
Grătare laterale din oțel inoxidabil detașabile	•
Detartrare	•
Ușă CleanGlass	•
Tehn. cu aburi/aliment. cu apă	
DualSteam	•
Volumul recipientului de apă proaspătă în l	1,4
Rezervor condens în spatele panoului de comandă rabatabil motorizat cu SoftClose	•
Filtru de scurgere	•
Siguranță	
Sistem de răcire a aparatului și parte frontală tactilă cu răcire	•
Oprire de siguranță	•
Blocare comenzi	•
Sistem de răcire cu vapori	•
Mecanism de blocare cu senzor	•

DGC 7440

Cuptor cu abur Combi compact

pt. gătit cu aburi, coacere, frigere prin conectare la rețea + BrilliantLight.



EAN: 4002516128625 / Numărul materialului: 11106990 /
Vechi Numărul materialului: 23744042D

Date tehnice	
Compartiment XL al cuptorului	•
Voluim compartiment cuptor în l	48
Număr de niveluri rafturi	3
Niveluri rafturi numerotate	•
Balama ușă	Partea inferioară
Lumină cuptor	BrilliantLight
Temperaturi min. mod cuptor în °C	30
Temperaturi max. mod cuptor în °C	225
Temperaturi min. mod gătire cu aburi în °C	40
Temperaturi max. mod gătire cu aburi în °C	100
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Adâncime nișă în mm	555
Dimensiuni aparat electrocasnic (L x Î x A) în mm	595 x 456 x 569
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	456
Adâncime aparat electrocasnic în mm	569
Greutate în kg	39,6
Putere electrică totală în kW	3,40
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Tensiune nominală siguranță în A	16
Număr de faze	1
Cablu de alimentare cu ștecăr	•
Lungime cablu de alimentare în m	2
Înlocuirea lămpilor	Servicii pentru Clienți
Accesorii furnizate	
Tavă universală cu PerfectClean HUBB 71	1
Grătar coacere și prăjire cu PerfectClean HBBR 71	1
Șine laterale detașabile PerfectClean (pereche)	1
Număr de recipiente perforate din inox pentru gătit	1
Recipiente rezistente din inox pentru gătit	1
Tablete detartrante	2
Detergent DGClean	1
Afășaj limbi disponibile	

Afășaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugues, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

DGC 7440

Cuptor cu abur Combi compact

pt. gătit cu aburi, coacere, frigere prin conectare la rețea + BrilliantLight.




H7000 handle, installation drawing




Installation DG, DGM, DGC XL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DG_DGM_DGC_XL_ESW7x10_EVS7010, installation drawings




built-in DG DGM DGC XL build-under, installation drawing




DGC7x4x built-in tall cabinet, installation drawing




DGC7x40 connections and ventilation 45cm, installation drawing



DGC7x4x, DGC7x4xX installation drawings



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



screw joint DGC XL, installation drawing