


KM 7999 FL

Plită cu inducție autonomă
cu TempControl pentru rezultate perfecte la prăjire



- Comenzi inteligente datorită afișajului tactil
- Zone de gătit flexibile pentru până la cinci vase
- Cu 8 senzori TempControl
- O lățime de 936 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity

EAN: 4002516164753 / Numărul materialului: 11128800 /
Vechi Numărul materialului: 26799970D

Tip de încălzire	
Tip de încălzire	Inducție
Tip construcție	
Independent de aparatul de gătit	•
Design	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Integrat la nivelul blatului	•
Culoare suprafață ceramică	Negru grafit
Design imprimat	Funcționare silențioasă
Detalii zonă de gătit	
Număr de zone de gătit	3
Număr maxim de vase	5
zona 1 de gătit/suprafață de gătit	
Poziție	Stânga
Tip	Zonă de gătit cu TempControl
Dimensiune în mm	230x380
Putere nominală amplificare max. în W	3600
Valoare nominală max. în W	2800
al 2-lea arzător/supr. gătit	
Poziție	Centrat
Tip	Zonă de gătit cu TempControl
Dimensiune în mm	370x290
Putere nominală amplificare max. în W	3600
Valoare nominală max. în W	2800
al 3-lea arzător/supr de gătit	
Poziție	dreapta
Tip	Zonă de gătit cu TempControl
Dimensiune în mm	230x380
Putere nominală amplificare max. în W	3600
Valoare nominală max. în W	2800
Confortul utilizatorului	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	Ecran tactil
Funcție automată Con@ctivity 3.0	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Operare prin afișajul tactil	•
Culoare afișaj	Multicolor
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
TempControl	•
PowerFlex Plus	•
Oprire de siguranță	•
Recunoaștere permanentă vas	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Protecție ștergere	•
Cronometru	•
Programe de asistență	•

KM 7999 FL


Plită cu inducție autonomă
cu TempControl pentru rezultate perfecte la prăjire




EAN: 4002516164753 / Numărul materialului: 11128800 /
Vechi Numărul materialului: 26799970D

Curățare confortabilă	
Vitroceramică ușor de curățat	•
Siguranță	
Oprire de siguranță	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
Date tehnice	
Dimensiuni în mm (lățime)	936
Dimensiuni în mm (înălțime)	67
Dimensiuni în mm (adâncime)	520
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	916
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	500
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	67
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	916
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	500
Greutate în kg	22
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	940
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	524
Putere electrică totală în kW	10,35
Lungime cablu de alimentare în m	1,3
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
Accesorii furnizate	
Cablu de alimentare	Da
Stick WiFi XKS 3170 W	•

KM 7999 FL
Plită cu inducție autonomă
cu TempControl pentru rezultate perfecte la prăjire



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – on-set



KM7999FL, KM7999-2FL (installation drawing) – flush-fit