

KM 7684 FL

Plită cu inducție autonomă

design panoramic cu două arii de gătit PowerFlex pentru mai mult confort.



- Selectare rapidă și intuitivă cu tastele numerice – Smart Select
- 4 zone de gătit inclusiv 2 putere ridicată inclusiv suprafețe PowerFlex
- O lățime de 916 mm pentru instalare la suprafață sau la nivel
- Cele mai scurte durate de încălzire – TwinBooster
- Comunicare cu hota de bucătărie – funcție automată Con@ctivity

EAN: 4002516164821 / Numărul materialului: 11145160 /  
Vechi Numărul materialului: 26768470D

<b>Tip de încălzire</b>	
Tip de încălzire	Inducție
<b>Tip construcție</b>	
Independent de aparatul de gătit	•
<b>Design</b>	
Suprafață vitroceramică elegantă	•
Integrat la nivelul blatului	•
Culoare suprafață ceramică	Negru
Instalare cu montare la suprafață	•
<b>Detalii zonă de gătit</b>	
Număr de zone de gătit	4
Număr de zone de gătit	2
Număr maxim de vase	4
<b>Zone de gătit PowerFlex</b>	
Nr.	4
Tip	Arzător PowerFlex
Diametru în mm	Ø 150 – 230
Valoare nominală în W	2100
Booster în W	3000
TwinBooster în W	3650
<b>zona 1 de gătit/suprafață de gătit</b>	
Poziție	Stânga
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
<b>al 2-lea arzător/supr. gătit</b>	
Poziție	dreapta
Tip	Punte PowerFlex
Dimensiune în mm	230x390
Putere nominală amplificare max. în W	4800
Valoare nominală max. în W	3400
Putere nominală TwinBooster max. în W	7300
<b>Confortul utilizatorului</b>	
Miele@home	•
Operare prin comenzi cu senzori	Smart Select
Funcție automată Con@ctivity 3.0	•
Recunoașterea formei și dimensiunii vaselor	•
Culoare afișaj	Galben
Încălzire automată	•
Păstrare cald	•
Funcție Stop&Go	•
Funcția de reapelare	•
Oprire de siguranță	•
Recunoaștere permanentă vas	•
Opțiuni de setare individuală (de ex. alarme sonore)	•
Protecție ștergere	•
Cronometru	•

KM 7684 FL

Plită cu inducție autonomă

design panoramic cu două arii de gătit PowerFlex pentru mai mult confort.



EAN: 4002516164821 / Numărul materialului: 11145160 /  
Vechi Numărul materialului: 26768470D

<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Putere nominală în stare oprit în W	0,5
Putere nominală în stare așteptare în W	1,0
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	2,0
Țimp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Țimp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Țimp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
<b>Curățare confortabilă</b>	
Vitroceramică ușor de curățat	•
<b>Siguranță</b>	
Oprire de siguranță	•
Funcția de blocare	•
Blocare comenzi	•
Ventilator de răcire integrat	•
Protecție la supraîncălzire	•
Indicator de căldură reziduală	•
<b>Date tehnice</b>	
Dimensiuni în mm (lățime)	916
Dimensiuni în mm (înălțime)	51
Dimensiuni în mm (adâncime)	408
Dimensiuni decupaj nișă în mm (lățime) pentru instalare pe suprafață	896
Dimensiuni decupaj nișă în mm (adâncime) pentru instalare pe suprafață	388
Înălțime carcasă, inclusiv caseta de conectare în mm	51
Dimensiuni interne nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	896
Dimensiuni interne nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	388
Greutate în kg	12
Dimensiuni externe nișă în mm (lățime) cu instalare la nivel	920
Dimensiuni externe nișă în mm (adâncime) cu instalare la nivel	412
Putere electrică totală în kW	7,30
Lungime cablu de alimentare în m	1,4
Tensiune în V	230
Frecvență în Hz	50-60
<b>Accesorii furnizate</b>	
Cablu de alimentare	Da

