

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Hotă de tip insulă

sistem special de suspendare cu cabluri discrete și sursă alimentare integrată.



- Ultra-plat și rotund – design unic cu 70 cm diametru
- Confort unic al utilizatorului – Con@ctivity
- Iluminare sofisticată într-un inel – iluminare optimă
- Design decorativ pt filtru – filtre inox pt grăsime, 10 straturi
- Absorbție eficientă a mirosurilor – filtru rezistent AirClean

A

EAN: 4002516169642 / Numărul materialului: 11159560 /
Vechi Numărul materialului: 28707835D

Tip construcție	
Hotă de tip insulă	•
Moduri de funcționare	
Tip de ghidaj de aer	Recirculare
Design	
Culoare	Alb Brilliant
Confortul utilizatorului	
Funcție automată Con@ctivity	•
Comenzi electronice	•
Niveluri de putere (număr fără nivel Booster)	3
Aplicația Miele@mobile	•
Oră de oprire Booster programabilă	•
Timpe de funcționare prelungită 5/15 min.	•
Indicator de saturație a filtrului de grăsime	•
Indicator de blocare a filtrului cu grăsime programabil	•
Indicator de blocare a filtrului de cărbune programabil	•
Interior ușor de curățat al hotei – CleanCover	•
Eficiență și durabilitate	
Clasa de eficiență energetică (A+++ - D)	A
Motor ECO	•
Sistem PowerManagement	•
Consum energetic anual în kWh/an	28,3
Clasă de eficiență fluido-dinamică	A
Clasa eficienței iluminării	A
Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor	B
Sistem de filtrare	
Număr de filtre de grăsime din oțel inoxidabil (cu 10 straturi) lavabile în mașina de spălat vase	2
Iluminare	
LED	•
Număr x W	14 W
Intensitatea luminii în Lx	475 lx
Temperatură de culoare în K	3500 Kelvin
Lumină ambientală albă	•
Suflantă	
Ventilator cu o singură funcție	•
Motor c.c.	•
Recirculare	
Debit de aer la Nivelul 1 (m ³ /h) conform EN 61591	270
Debit de aer la Nivelul 2 (m ³ /h) conform EN 61591	360
Debit de aer la Nivelul 3 (m ³ /h) conform EN 61591	420
Debit de aer la nivelul 1 Booster (m ³ /h) conform EN 61591	615
Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	53,0
Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	61,0
Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) re 1 pW) conform EN 60704-3	65,0
Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 1 pW) conf. cu EN 60704-3	75,0

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Hotă de tip insulă

sistem special de suspendare cu cabluri discrete și sursă alimentare integrată.



EAN: 4002516169642 / Numărul materialului: 11159560 /
Vechi Numărul materialului: 28707835D

Putere sunet la Nivelul 1 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13 39,0

Putere sunet la Nivelul 2 (dB(A) re 20 μPa) conform EN 60704-2-13 47,0

Putere sunet la Nivelul 3 (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13 51,0

Putere sunet la nivelul 1 Booster (dB(A) la 20 μPa) conform EN 60704-2-13 61,0

Siguranță

Oprire de siguranță •

Date tehnice

Lățime boltă în mm 700

Înălțime boltă în mm 170

Înălțime totală pentru recirculare în in. (mm) 700

Adâncime boltă în mm 700

Înălțimea totală pentru hote cu mod de recirculare în mm 1000

Înălțimea minimă deasupra plitelor electrice în mm 450

Înălțimea bolții pentru hotele circulare în mm 170

Greutate netă în kg 22,5

Diametru apărătoare în mm 700

Conexiune cu circuite nemodificabile •

Putere electrică totală în kW 0,07

Tensiune în V 230

Tensiune nominală siguranță în A 10

Număr de faze 1

Frecvență în Hz 50

Note referitoare la instalare

Șablon de montare •

Combinăție cu plita cu inducție cu activare prin WiFi de la Miele Recomandat

Accesorii opționale


Filtru cu carbon activ Nein

Filtru de cărbune activ, poate fi reactivat DKF 27-R

DA 7078 D Aura 3.0 White Loom

Hotă de tip insulă

sistem special de suspendare cu cabluri discrete și sursă alimentare integrată.



DA7078D – (installation drawings)