

CVA 7440

Espressor încorporat

Într-un design perfect pt. combinare cu CupSensor brevetat pt. cafea perfectă.



- Afișaj mare cu text clar și comenzi cu senzori – DirectSensor
- Perfect poziționat: datorită senzorului patentat CupSensor
- Două cafele simultan la o apăsare de buton – OneTouch for Two
- Cafea întotdeauna proaspăt măcinată – AromaticSystemFresh
- Ideal pt. petreceri cu mulți invitați – funcție ceașcă cafea/ceai

EAN: 4002516140504 / Numărul materialului: 11165160 /  
Vechi Numărul materialului: 29744020DX

Tipul și designul construcției	
Espressor încorporabil cu sistem pentru boabe	•
VitroLine	•
ArtLine	•
Culoare	Negru obsidian
Dotări pentru confort	
AromaticSystemFresh	•
Preparare OneTouch	•
Preparare OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Profiluri programabile de utilizator	10
Râșniță cu cuțite conice pentru conservarea aromei	•
Setare selectabilă măcinare	•
Cantitate programabilă a cafelei	•
Cantitate programabilă a apei	•
Temperatură programabilă a apei	•
Cantitatea de lapte poate fi programată	•
Cantitate programabilă a spumei de lapte	•
Preparare prealabilă programabilă	•
TeaTimer	•
Confortul utilizatorului	
Conectarea în rețea cu Miele@home	•
Afișaj	DirectSensor
CupSensor	•
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	4,0
Braț central reglabil pe înălțime, interval în cm	16,5
PerformanceMode	•
EasyClick recipient pentru lapte	•
ComfortDoor	•
Mâner ușă ascuns	•
BrilliantLight	•
Modul expert	•
MultiLingua	•
Nr. de tipuri de boabe	1
Nr. de recipiente pentru boabe	2
Capacitatea recipientului de boabe de cafea A în g	300
Capacitatea recipientului de boabe de cafea B în g	300
Capacitate recipient boabe de cafea, total în g	600
Recipient de boabe de cafea detașabil	•
Capacitatea recipientului de apă în l	2,7
Capacitate recipient pentru lapte în l	0,7
Capacitatea recipientului de deșeuri în capsule	17
Capacitate tavă de picurare	1,6
Recipiente ușor-accesibile	•
Afișare oră din zi	•
Sincronizare ceas	•
Afișare dată	•
Oră de pornire programabilă	•
Oră de oprire programabilă	•
Timp de așteptare programabil	•

CVA 7440

Espressor încorporat

Într-un design perfect pt. combinare cu CupSensor brevetat pt. cafea perfectă.



EAN: 4002516140504 / Numărul materialului: 11165160 /

Vechi Numărul materialului: 29744020DX

Setări programabile

## Băuturi

Mărime selectabilă a porției de băutură în ml	20-300
Ristretto, simplă	•
Ristretto, dublu	•
Espresso, simplu	•
Espresso, dublu	•
Cafea, simplă	•
Cafea, dublă	•
Cafea lungă, simplă	•
Cafea lungă, dublă	•
Cappuccino, simplu	•
Cappuccino, dublu	•
Latte macchiato, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Lapte fierbinte, simplu	•
Latte macchiato, dublu	•
Spumă de lapte, simplă	•
Spumă de lapte, dublă	•
Espresso macchiato, simplu	•
Espresso macchiato, dublu	•
Cappuccino italiano, simplu	•
Cappuccino italiano, dublu	•
Espresso cu lapte, simplu	•
Espresso cu lapte, dublu	•
Café au lait, simplu	•
Café au lait, dublă	•
Caffè latte, simplu	•
Caffè latte, dublă	•
Caffè americano, simplu	•
Caffè Americano, dublă	•
Cafea lungă neagră, simplă	•
Long black, dublă	•
Apă caldă, simplă	•
Apă caldă, dublă	•
Apă fierbinte, simplă	•
Apă fierbinte, dublă	•
Ceai negru, simplu	•
Ceai negru, dublu	•
Ceai de plante, simplu	•
Ceai de plante, dublu	•
Ceai de fructe, simplu	•
Ceai de fructe, dublu	•
Ceai verde, simplu	•
Ceai verde, dublu	•
Ceai alb, simplu	•
Ceai alb, dublu	•
Ceai japonez, simplu	•
Ceai japonez, dublu	•
Chai latte, simplu	•
Chai latte, dublu	•

CVA 7440

Espressor încorporat

Într-un design perfect pt. combinare cu CupSensor brevetat pt. cafea perfectă.

EAN: 4002516140504 / Numărul materialului: 11165160 /

Vechi Numărul materialului: 29744020DX

Ibric de cafea	•
Ibric	•
<b>Eficiență și durabilitate</b>	
Regim Eco selectabil pentru economisirea energiei	•
Putere nominală în stare așteptare în W	0,6
Putere nominală în stare conectat în așteptare în W	0,9
Țimp până la oprirea automată la modul oprit în minute	20
Țimp până la comutarea automată la modul așteptare în minute	20
Țimp până la comutarea automată la modul conectat în așteptare în minute	20
<b>Curățare confortabilă</b>	
Detartrare manuală	•
Spălare automată a conductei de lapte cu apă din recipientul de apă	•
Programe de curățare avantajoase	•
Funcție de clătire automată	•
ComfortClean	•
Conducte de lapte detașabile	•
Unitate de preparare detașabilă	•
Duritate programabilă a apei	•
<b>Siguranță</b>	
Blocare comenzi	•
<b>Date tehnice</b>	
Lățime minimă nișă în mm	560
Lățime maximă nișă în mm	568
Înălțime minimă nișă în mm	450
Înălțime maximă nișă în mm	452
Adâncime nișă în mm	500
Lățime aparat electrocasnic în mm	595
Înălțime aparat electrocasnic în mm	455
Adâncime aparat electrocasnic în mm	475
Adâncimea cu ușa deschisă în cm	108,0
Putere electrică totală în kW	1,45
Tensiune în V	220-240
Tensiune nominală siguranță în A	10
Număr de faze	1
Lungime cablu de alimentare în m	2,0
<b>Accesorii furnizate</b>	
Recipient de lapte realizat din sticlă	•

CVA 7440

Espressor încorporat

Într-un design perfect pt. combinare cu CupSensor brevetat pt. cafea perfectă.



EAN: 4002516140504 / Numărul materialului: 11165160 /  
Vechi Numărul materialului: 29744020DX

#### Afișaj limbi disponibile


Afișaj limbi disponibile prin intermediul MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,  
deutsch, eesti, english,  
english (AU), english (CA),  
english (GB), english (US),  
español, français, français  
(CA), français (FR), hrvatski,  
italiano, latviesu, lietuviu,  
magyar, nederlands,  
norsk, polski, portugûês,  
русский, română,  
slovenčina, slovenščina,  
srpski, suomi, svenska,  
türkçe, українська, čeština,  
ελληνικά,


CVA 7440

Espressor încorporat


Într-un design perfect pt. combinare cu CupSensor brevetat pt. cafea perfectă.



CVA7000, side view (\*footnote) (installation drawing)



CVA7000, top view (installation drawings)



CVA7000 (installation drawings)